

SD EL 0.4X2.0X60 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm
Rendelési szám	2750070000
Típus	SD EL 0.4X2.0X60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897555
Qty.	1 Stück

SD EL 0.4X2.0X60 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	160 mm	Hossz, inch	6,299 inch
Nettó tömeg	20 g		

Műszaki adatok

Változat	egyenes
----------	---------

Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	60 mm
Kés szélessége (B)	2 mm	Kés vastagsága (A)	0,4 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9,1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07