

**SD EL 0.4X2.5X75 PICO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2.5 mm, Kés hossza: 75 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm
Rendelési szám	<a href="#">2750080000</a>
Típus	SD EL 0.4X2.5X75 PICO
GTIN (EAN)	4050118897562
Qty.	1 Stück

## SD EL 0.4X2.5X75 PICO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Hossz	175 mm	Hossz, inch	6,89 inch
Nettó tömeg	20 g		

## Műszaki adatok

Változat	egyenes	Árucikk leírása	Csavarhúzó lapos fejű szerszámbetéttel, 0,4 x 2,5
----------	---------	-----------------	--

## Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	75 mm
Kés szélessége (B)	2,5 mm	Kés vastagsága (A)	0,4 mm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9,1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07