

SD EL 0.5X3.0X75 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3 mm, Klinglängd: 75 mm, Klingtjocklek: 0.5 mm
Art.nr.	2750090000
Typ	SD EL 0.5X3.0X75 PICO
GTIN (EAN)	4050118897579
Förp.	1 Stück

SD EL 0.5X3.0X75 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	175 mm	Bygglängd (tum)	6,89 inch
Nettovikt	20 g		

Tekniska data

Utförande	Rak
-----------	-----

Skruvverktyg

Form	Spår	Klingbredd (B)	3 mm
Klinglängd	75 mm	Klingtjocklek	0,5 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07