

SD EL 0,6X3,5X100 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
Objednací číslo	2750100000
Typ	SD EL 0,6X3,5X100 PICO
GTIN (EAN)	4050118897586
Množství	1 ks

Datum vytvoření 27. května 2024 12:43:53 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SD EL 0,6X3,5X100 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	200 mm	Délka (v palcích)	7,874 inch
Čistá hmotnost	20 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s bitem na drážku 0,6 x 3,5	Verze	rovný
---------------	---------------------------------------	-------	-------

Šroubovací nářadí

Délka čepele	100 mm	Tloušťka čepele (A)	0,6 mm
Tvar	S drážkou	Šířka čepele (B)	3,5 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--