

**SD EL 0,6X3,5X100 PICO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
Art.nr.	<a href="#">2750100000</a>
Typ	SD EL 0,6X3,5X100 PICO
GTIN (EAN)	4050118897586
Förp.	1 Stück

**SD EL 0,6X3,5X100 PICO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	200 mm	Bygglängd (tum)	7,874 inch
Nettovikt	20 g		

**Tekniska data**

Artikelbeskrivning	Skruvmejsel med spårklinga 0,6x3,5	Utförande	Rak
--------------------	------------------------------------	-----------	-----

**Skruvverktyg**

Form	Spår	Klingbredd (B)	3,5 mm
Klinglängd	100 mm	Klingtjocklek	0,6 mm

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

**Nedladdningar**

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--