

**SD EL 0.8X4.0X100 PICO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 4 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.8 mm
Art.nr.	<a href="#">2750110000</a>
Typ	SD EL 0.8X4.0X100 PICO
GTIN (EAN)	4050118897593
Förp.	1 Stück

## SD EL 0.8X4.0X100 PICO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Längd	200 mm	Bygglängd (tum)	7,874 inch
Nettovikt	20 g		

## Tekniska data

Utförande	Rak
-----------	-----

## Skruvverktyg

Form	Spår	Klingbredd (B)	4 mm
Klinglängd	100 mm	Klingtjocklek	0,8 mm

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07