

SDK EL PZ1 X 80 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Křížový šroubovák, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, výstup podle ISO 8764/1-PZ, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A):
Objednací číslo	2750130000
Typ	SDK EL PZ1 X 80 PICO
GTIN (EAN)	4050118894462
Množství	1 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 3:19:27 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

SDK EL PZ1 X 80 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Šířka	180 mm	Šířka (v palcích)	7,087 inch
Čistá hmotnost	30 g		

Technické údaje

Verze	rovný
-------	-------

Šroubovací nářadí

Délka čepele	80 mm	Tvar	Křížová drážka, Pozidrive
Velikost	1	Šířka čepele (B)	1 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06