

SEP 2C 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Koncová deska (svorky), 56.9 mm x 2.1 mm, Tmavě béžová
Objednávací číslo	2751080000
Typ	SEP 2C 2.5
GTIN (EAN)	4064675267607
Množství	20 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30,6 mm	Hloubka (v palcích)	1,205 inch
Výška	56,9 mm	Výška (v palcích)	2,24 inch
Šířka	2,1 mm	Šířka (v palcích)	0,083 inch
Čistá hmotnost	1,954 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Příchytka	Ano
-----------	-----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format