

КСМА-18-125-1А-1,5ВА-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия,
Подобно иллюстрации



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 125 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 1.5 VA, Класс точности: 3, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Номер для заказа	2752980000
Тип	КСМА-18-125-1А-1,5ВА-3
GTIN (EAN)	4050118897005
Кол.	1 Шт.
Производитель	MBS AG

Дата создания 10 мая 2024 г. 13:46:43 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КСМА-18-125-1А-1,5ВА-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	67,3 мм	Глубина (дюймов)	2,65 inch
Высота	64,5 мм	Высота (в дюймах)	2,539 inch
Ширина	41,6 мм	Ширина (в дюймах)	1,638 inch
Масса нетто	296 g		

Температуры

Рабочая температура	-5 °C...50 °C
---------------------	---------------

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	18,5 мм
Место установки	Использование внутри помещений		

Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Длина кабеля	2,5 м
Номинальная частота	50 Hz		

Электрические характеристики

Вторичный ток	0...1 A	Класс точности	3
Нагрузка	1,5 VA	Первичный ток	125 A

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Пользовательская документация	Instruction sheet German
Каталог	Catalogues in PDF-format

КСМА-18-125-1А-1,5ВА-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

