

KCMA-18-125-1A-1,5VA-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration, Bildliknande

Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Primärström: 125 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 1.5 VA, noggrannhetsklass: 3, Tångströmtransformator
Art.nr.	2752980000
Typ	KCMA-18-125-1A-1,5VA-3
GTIN (EAN)	4050118897005
Förp.	1 Stück
Tillverkare	MBS AG

Skapandedatum den 9 maj 2024 09:07:38 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

KCMA-18-125-1A-1,5VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	67,3 mm	Byggdjup (tum)	2,65 inch
Höjd	64,5 mm	Bygghöjd (tum)	2,539 inch
Bredd	41,6 mm	Byggbredd (tum)	1,638 inch
Nettovikt	296 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	---------------

Elektriska attribut

Load	1,5 VA	Primärström	125 A
Sekundärström	0...1 A	noggrannhetsklass	3

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	18,5 mm
Installationsplats	För inomhusbruk		

Tekniska egenskaper

Kabellängd	2,5 m	Nominell frekvens	50 Hz
Skyddsklass	IP20		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity
Användardokumentation	Instruction sheet German
Kataloger	Catalogues in PDF-format

KCMA-18-125-1A-1,5VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

