

KCMA-18-100-1A-0.3VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku, Podobné ilustraci



Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 100 A, Sekundární proud, max.: 1 A, Zátěž: 0.3 VA, Tolerance class: 1, Proudový transformátor s děleným jádrem
Objednací číslo	<a href="#">2752990000</a>
Typ	KCMA-18-100-1A-0.3VA-1
GTIN (EAN)	4050118896794
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 29. dubna 2024 16:27:32 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KCMA-18-100-1A-0.3VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	59 mm	Hloubka (v palcích)	2,323 inch
Výška	80,1 mm	Výška (v palcích)	3,154 inch
Šířka	49 mm	Šířka (v palcích)	1,929 inch
Čistá hmotnost	330 g		

## Teploty

Provozní teplota	-5 °C...50 °C
------------------	---------------

## Elektrické vlastnosti

Primární proud	100 A	Sekundární proud	0...1 A
Tolerance class	1	Zátěž	0,3 VA

## Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	18,5 mm
Místo instalace	Vnitřní použití		

## Technické údaje

Délka kabelu	2,5 m	Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Stupeň krytí	IP20		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)Uživatelská dokumentace [Instruction sheet German](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

**KCMA-18-100-1A-0.3VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

