

KCMA-18-150-1A-1VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku, Podobné ilustraci



Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Primární proud: 150 A, Sekundární proud, max.: 1 A, Zátěž: 1 VA, Tolerance class: 1, Proudový transformátor s děleným jádrem |
| Objednací číslo | 2753010000 |
| Typ | KCMA-18-150-1A-1VA-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896923 |
| Množství | 1 ks |
| Výrobce | MBS AG |

Datum vytvoření 29. dubna 2024 17:14:46 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KCMA-18-150-1A-1VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 59 mm | Hloubka (v palcích) | 2,323 inch |
| Výška | 80,1 mm | Výška (v palcích) | 3,154 inch |
| Šířka | 49 mm | Šířka (v palcích) | 1,929 inch |
| Čistá hmotnost | 329 g | | |

Teploty

| | |
|------------------|---------------|
| Provozní teplota | -5 °C...50 °C |
|------------------|---------------|

Elektrické vlastnosti

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|---------|
| Primární proud | 150 A | Sekundární proud | 0...1 A |
| Tolerance class | 1 | Zátěž | 1 VA |

Rozměry živých vodičů

| | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------|---------|
| Typ vodiče | Pouze izolovaný vodič | Kulatý vodič | 18,5 mm |
| Místo instalace | Vnitřní použití | | |

Technické údaje

| | | | |
|--------------|-------|--------------------|-------|
| Délka kabelu | 2,5 m | Jmenovitý kmitočet | 50 Hz |
| Stupeň krytí | IP20 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002048 | ETIM 7.0 | EC002048 |
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)Uživatelská dokumentace [Instruction sheet German](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

KCMA-18-150-1A-1VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

