

KCMA-28-250-1A-1VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image, A kép illusztráció



Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

Általános rendelési adatok

Verzió	Primer áram: 250 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 1 VA, Tűrésosztály: 1, Bontható áramváltó
Rendelési szám	2753070000
Típus	KCMA-28-250-1A-1VA-1
GTIN (EAN)	4050118896848
Qty.	1 Stück
Gyártó	MBS AG

KCMA-28-250-1A-1VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	59 mm	Mélység (coll)	2,323 inch
Magasság	79,5 mm	Magasság (coll)	3,13 inch
Szélesség	49 mm	Szélesség (coll)	1,929 inch
Nettó tömeg	266 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C
-------------------	---------------

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	27 mm
Installation location	Beltéri használat		

Electrical attributes

Primer áram	250 A	Szekunder áram	0...1 A
Terhelés	1 VA	Tűrésosztály	1

Technical properties

Kábelhossz	2,5 m	Névleges frekvencia	50 Hz
Védelmi osztály	IP20		

Szigetelések koordinálása

Tűrésosztály	1
--------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9,1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
User Documentation	Instruction sheet German
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

KCMA-28-250-1A-1VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**