

KCMA 5-250-5A-1.5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Strömmomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömmomvandlare utan ytterligare verktyg

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Primärström: 250 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 1.5 VA, noggrannhetsklass: 1, Tångströmtransformator
Art.nr.	2753360000
Typ	KCMA 5-250-5A-1.5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896589
Förp.	1 Stück
Tillverkare	MBS AG

Skapandedatum den 20 maj 2024 02:24:23 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

KCMA 5-250-5A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	58 mm	Byggdjup (tum)	2,283 inch
Höjd	158 mm	Bygghöjd (tum)	6,22 inch
Bredd	125 mm	Byggbredd (tum)	4,921 inch
Nettovikt	556 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	---------------

Elektriska attribut

Load	1,5 VA	Primärström	250 A
Sekundärström	0...5 A	noggrannhetsklass	1

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	55 mm
Skena	50 x 80 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

Tekniska egenskaper

Nominell frekvens	50 Hz	Skyddsklass	IP20
-------------------	-------	-------------	------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity
Användardokumentation	Device description – Betriebsanleitung deutsch Device description – Instruction sheet english
Kataloger	Catalogues in PDF-format

KCMA 5-250-5A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

