

KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Primer áram: 500 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 2.5 VA, Tűrésosztály: 0,5, Bontható áramváltó |
| Rendelési szám | 2753380000 |
| Típus | KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118896572 |
| Qty. | 1 Stück |
| Gyártó | MBS AG |

A létrehozás dátuma 2024. május 20. 9:58:28 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 58 mm | Mélység (coll) | 2,283 inch |
| Magasság | 158 mm | Magasság (coll) | 6,22 inch |
| Szélesség | 125 mm | Szélesség (coll) | 4,921 inch |
| Nettó tömeg | 955 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|---------------|
| Üzemi hőmérséklet | -5 °C...40 °C |
|-------------------|---------------|

Dimensions of live conductors

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| Vezeték típusa | Csak szigetelt vezető | Kör keresztmetszetű vezeték | 55 mm |
| Sín | 50 x 80 mm | Installation location | Beltéri használat |

Electrical attributes

| | | | |
|-------------|--------|----------------|---------|
| Primer áram | 500 A | Szekunder áram | 0...5 A |
| Terhelés | 2,5 VA | Tűrésosztály | 0,5 |

Technical properties

| | | | |
|-----------------|-------|---------------------|-------|
| Kábelhossz | 0,5 m | Névleges frekvencia | 50 Hz |
| Védelmi osztály | IP20 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002048 | ETIM 7.0 | EC002048 |
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 9,1 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | EU Declaration of Conformity |
| User Documentation | Device description – Betriebsanleitung deutsch Device description – Instruction sheet english |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

