

CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los cables de carga Modo 3 con diseño de mango ergonómico ofrecen un confort de carga de la más alta calidad. Robusta y duradera en todos los aspectos: la caja repele la suciedad y el agua, es resistente a golpes e impactos, así como al frío y al calor. Disponible en diferentes longitudes, con forma recta y espiral, para carga con 1 o 3 fases.

Datos generales para pedido

Versión	Cable de carga CA, Tipo de conexión - punto de carga: Tipo 2, Tipo de conexión - vehículo: Tipo 2, Potencia de carga, máx.: 11 kW, Número de fases: 3, Corriente nominal: 20 A, Longitud de cable: 5 m, Tipo de cable: normal
Código	2754380000
Tipo	CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG
GTIN (EAN)	4050118899115
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 17 de mayo de 2024 6:20:08 CEST

CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Diámetro	13,7 mm	Peso neto	2.160 g
----------	---------	-----------	---------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...70 °C	Humedad a temperatura de almacenamiento	5 - 95% de humedad rel.
Temperatura de servicio	-30 °C...50 °C		

Cable

Color del cable	negro	Longitud de cable	5 m
Tipo de cable	normal		

Requisitos del sistema

Tipo de comunicación con el vehículo	Piloto de control (CP), Piloto de proximidad / Conector presente (PP)
--------------------------------------	---

Tipo de clavija

Tipo de conexión - punto de carga	Tipo 2	Tipo de conexión - vehículo	Tipo 2
Color de conector macho	negro, gris oscuro		

Características

Tipo de protección	IP54
--------------------	------

Caja

Tipo de protección	IP54
--------------------	------

Datos del material

Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	50 °C	Temperatura de servicio, min.	-30 °C
humedad relativa máx. de almacenamiento	95 %		

Homologaciones y normas

Homologaciones	IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620
----------------	------------------------------------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ETIM 9.0	EC002897
ECLASS 9.0	27-14-47-05	ECLASS 9.1	27-14-47-05
ECLASS 10.0	27-14-47-05	ECLASS 11.0	27-14-47-05
ECLASS 12.0	27-14-47-05	ECLASS 13.0	27-14-47-05

CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a

Homologaciones

Homologaciones



Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	Warranty Weidmüller e-mobility products Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte
Documentación del usuario	Safety notes Safety notes
Catálogo	Catalogues in PDF-format

Hoja técnica

CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Wallbox AC Home



Solución de carga para el hogar - En sus puestos.
 Carga lista, ¡YA!
 HOME Wallbox combina una tecnología de carga eficiente con una carcasa robusta y un diseño atractivo. Centrado en lo esencial y controlado inteligentemente, se puede utilizar para la carga con optimización de costes en el entorno privado.

Datos generales para pedido

Tipo	CH-W-H-A11-S	Versión
Código	2718290000	Wallbox, Capacidad máx. de carga de 11 kW con conexión de red
GTIN (EAN)	4050118809053	trifásica (400 V), corriente máx. 16 A, Conector hembra de salida
Cantidad	1 Pieza	tipo 2
Tipo	CH-W-H-A11-SPZZR	Versión
Código	2781360000	Wallbox, Capacidad máx. de carga de 11 kW con conexión de red
GTIN (EAN)	4064675055754	trifásica (400 V), corriente máx. 16 A, Conector hembra de salida
Cantidad	1 Pieza	tipo 2, Modbus RTU
Tipo	CH-W-H-A22-SPZZR	Versión
Código	2781380000	Wallbox, Capacidad máx. de carga de 22 kW con conexión de red
GTIN (EAN)	4064675055778	trifásica (400 V), corriente máx. 32 A, Conector hembra de salida
Cantidad	1 Pieza	tipo 2, Modbus RTU
Tipo	CH-W-H-A22-S	Versión
Código	2724910000	Wallbox, Capacidad máx. de carga de 22 kW con conexión de red
GTIN (EAN)	4050118849769	trifásica (400 V), corriente máx. 32 A, Conector hembra de salida
Cantidad	1 Pieza	tipo 2