

ATTB 6 PG CT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Frånskiljbar provningsplint, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, mörkbeige
Art.nr.	2762280000
Typ	ATTB 6 PG CT
GTIN (EAN)	4064675267676
Förp.	50 Stück

ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	68 mm	Byggdjup (tum)	2,677 inch
Höjd	109 mm	Bygghöjd (tum)	4,291 inch
Bredd	8,1 mm	Byggbredd (tum)	0,319 inch
Nettovikt	30,657 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C		

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max	AWG 8	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 22
Normer	IEC 60947-7-1	Skena	TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max.	6 mm ²	Anslutningsarea, flertrådig, min.	0,5 mm ²
Anslutningsområde, max.	10 mm ²	Anslutningsområde, min.	0,5 mm ²
Anslutningsriktning	övre	Anslutningstyp	PUSH IN
Antal anslutningar	2	Avisoleringslängd	12 mm
Klingmått	0,8 x 4,0 mm	Ledararea, entrådig, max.	6 mm ²
Ledararea, entrådig, min.	0,5 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	10 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	6 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Ledararea, fintrådig, min.	0,5 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 8	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 22
Ledardiameter, fintrådig, max.	10 mm ²	Tolkdorn enligt 60 947-1	A5

Märkdata

Märkarea	6 mm ²	Märkspänning	500 V
Märkspänning DC	500 V	Märkström	30 A
Ström med max. ledare	30 A	Normer	IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	0,78 mΩ	Märkstötspänning	6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	1,31 W	Nedsmuttningsgrad	3
Överspänningskategori	III		

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus)	E60693	Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 8 AWG	
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus)	22 AWG	Ledarstorlek Field wiring max (cURus)	8 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus)	22 AWG	Spänning grupp D (cURus)	300 V
Ström Grupp D (cURus)	10 A		

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Färg manöverelement	orange	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0

ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Systemparametrar

Ändplatta krävs	Ja	Antal potentialer	1
Antal våningar	1	Antal klämsäten per våning	2
Antal potentialer per våning	1	Skena	TS 35

Ytterligare tekniska data

Monteringstyp	TS 35	Öppna sidor	höger
---------------	-------	-------------	-------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9.1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E60693

Nedladdningar



Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	CB Testreport CB Certificate CE Declaration of Conformity
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

6 mm²

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösning.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZQV 6N/10 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2786910000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4064675064602	8.00, Isolerad: Ja, 41 A, blå
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 6N/10	Artikelbeteckning
Art.nr.	2733970000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4064675066811	8.00, Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 6N/3 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1985840000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370379	Isolerad: Ja, 41 A, blå
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 6N/7 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2786900000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064596	Isolerad: Ja, 41 A, blå
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 6N/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1985740000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370362	Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 6N/7	Artikelbeteckning
Art.nr.	2733960000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066804	Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 6N/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1985760000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370263	Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 6N/6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2733950000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066699	Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 6N/4 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1985850000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370447	Isolerad: Ja, 41 A, blå
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 6N/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1985780000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370287	Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	60 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 08:30:29 CEST

ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ZQV 6N/6 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2786890000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064572	Isolerad: Ja, 41 A, blå
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 6N/2 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1985830000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370232	Isolerad: Ja, 41 A, blå
Förp.	60 Stück	

DEK 5/8



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK-A 5/8 MM WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	2448860000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN)	4050118462968	
Förp.	500 Stück	

ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kodelement



Genom insatsen av kodstift garanterar enskilda kodningsalternativ en problemfri plug-inanslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	APGCE	Artikelbeteckning
Art.nr.	1514490000	Kodningselement (plint), Wemid, orange, Bredd: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
Förp.	50 Stück	

Strain reliefs



Allmänna beställningsdata

Typ	APGSR 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2762390000	Dragavlastning (plint), Wemid, orange
GTIN (EAN)	4064675021391	
Förp.	20 Stück	

ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kortslutningselement



Kortslutningsbryggan kan enkelt och snabbt införas i plintarna. Om flera spakar är anslutna samtidigt med spakanslutningen, kan "make-before-break" realiseras. När kortslutningsbryggan väl har monterats kan den inte avlägsnas från applikationen.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCCB TTB 6/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710190000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.10,
GTIN (EAN)	4050118847987	Isolerad: Ja, 30 A, orange
Förp.	25 Stück	
Typ	SCCB TTB 6/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710210000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.10,
GTIN (EAN)	4050118848007	Isolerad: Ja, 30 A, orange
Förp.	25 Stück	
Typ	SCCB TTB 6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710200000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.10,
GTIN (EAN)	4050118847994	Isolerad: Ja, 30 A, orange
Förp.	25 Stück	

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar. Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1341630000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, vit
Förp.	500 Stück	

ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Protective covers



Allmänna beställningsdata

Typ	APGPC 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2762410000	Täckhuv (plint)
GTIN (EAN)	4064675021414	
Förp.	20 Stück	

A-serien

A
Series

För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	AEB 35 SCL/1 VO BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	2661300000	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118702187	
Förp.	20 Stück	
Typ	AEB 35 SCL/1 VO	Artikelbeteckning
Art.nr.	2661280000	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118702163	
Förp.	20 Stück	
Typ	AEB 35 SCL/1 VO GY	Artikelbeteckning
Art.nr.	2661290000	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118702170	
Förp.	20 Stück	

ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Täckprofiler

**Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator**

Våra fränskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Typ	CH TTB	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710130000	Täckhuv (plint)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Förp.	1 Stück	
Typ	CP TTB	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710140000	Täckhuv (plint)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Förp.	10 Stück	
Typ	CS TTB	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710150000	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4064675021148	
Förp.	10 Stück	

Locking elements



Allmänna beställningsdata

Typ	APGLE 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2762400000	Låsningselement (plint), Wemid, orange
GTIN (EAN)	4064675021407	
Förp.	20 Stück	

ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Testmätthylsor



Testmätthylsan används för att ansluta testenheter med standard 4.0 anslutningsstickproppar med byggbredder upp till 10 mm i plinten. Testmätthylsorna är anordnade i vinkel, därför kan alla standardmätningar (även angränsande) utföras inom plintbyggbredd 8,1 mm. När den väl har monterats kan testmätthylsan inte tas bort från applikationen.

Allmänna beställningsdata

Typ	TS TTB 6 BR	Artikelbeteckning
Art.nr.	2715540000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.5 mm, 0.00 mm, Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
Förp.	48 Stück	
Typ	TS TTB 6 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710480000	Hylsa (plint), Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
Förp.	48 Stück	
Typ	TS TTB 6 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710510000	Hylsa (plint), Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
Förp.	48 Stück	
Typ	TS TTB 6 YL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710500000	Hylsa (plint), Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
Förp.	48 Stück	
Typ	TS TTB 6 BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710520000	Hylsa (plint), Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
Förp.	48 Stück	
Typ	TS TTB 6 VT	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710530000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.5 mm, 0.00 mm, Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	
Förp.	48 Stück	
Typ	TS TTB 6 WT	Artikelbeteckning
Art.nr.	2817250000	Hylsa (plint), Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
Förp.	48 Stück	
Typ	TS TTB 6 OR	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710470000	Hylsa (plint), Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
Förp.	48 Stück	
Typ	TS TTB 6 GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710490000	Hylsa (plint), Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
Förp.	48 Stück	

ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ändplatta


**Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator**

Våra frångiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Typ	AEP TTB 6 PG	Artikelbeteckning
Art.nr.	2762310000	A-serien, Ändplatta
GTIN (EAN)	4064675075899	
Förp.	20 Stück	

Brytarlås



Brytarlåset kan lätt sättas in i terminalen pvanifrån. Brytarlåset förhindrar att obehörigt öppnande eller stängande av kretsar eftersom det blockerar frångkopplingsspaken i resp. läge.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL TTB 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710220000	Brytspärr (plint), PA 66/6, röd
GTIN (EAN)	4050118893311	
Förp.	50 Stück	

ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

6 mm²

Allmänna beställningsdata

Typ	APG 6/2 MBB	Artikelbeteckning
Art.nr.	2762330000	Kontakt, 6 mm ² , 500 V, 30 A, Antal poler: 2, mörkbeige
GTIN (EAN)	4064675021339	
Förp.	20 Stück	
Typ	APG 6/3 MBB	Artikelbeteckning
Art.nr.	2762340000	Kontakt, 6 mm ² , 500 V, 30 A, Antal poler: 3, mörkbeige
GTIN (EAN)	4064675021346	
Förp.	20 Stück	

Spaklänk



Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator

Våra frångiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Typ	LL TTB 6/1 BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710280000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/1 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710270000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/1 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710240000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 CM GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710390000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Förp.	50 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 08:30:29 CEST

ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	LL TTB 6/2 BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710350000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 BR	Artikelbeteckning
Art.nr.	2762600000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710460000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Förp.	10 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 CM BR	Artikelbeteckning
Art.nr.	2762610000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/3 CM	Artikelbeteckning
Art.nr.	2726100000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710230000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 CM YL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710400000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 CM RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710410000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 WT	Artikelbeteckning
Art.nr.	2817230000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710300000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/1 GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710250000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 CM BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710380000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 CM VT	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710430000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Förp.	50 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 08:30:29 CEST

ATTB 6 PG CT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	LL TTB 6/1 YL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710260000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 YL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710330000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/1 BR	Artikelbeteckning
Art.nr.	2762590000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 CM	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710370000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710320000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710310000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710450000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Förp.	25 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 CM WT	Artikelbeteckning
Art.nr.	2817240000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 VT	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710360000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/1 WT	Artikelbeteckning
Art.nr.	2817220000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710340000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710440000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 CM BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710420000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Förp.	50 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 08:30:29 CEST

ATTB 6 PG CT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

Typ	LL TTB 6/4 CM	Artikelbeteckning
Art.nr.	2726110000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/1 VT	Artikelbeteckning
Art.nr.	2710290000	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Förp.	50 Stück	