

SAIH-PB-2X0.34-PVC-500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Firma Weidmüller oferuje szeroki i pełny wybór kabli czujnik-element wykonawczy. Dostarczamy zarówno kable czujników, jak i kable magistrali i zaworów, o różnych przekrojach i długościach. Jeśli nie mogą Państwo znaleźć konkretnego produktu lub produktu o żądanej długości, wystarczy skontaktować się z nami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przewód magistrali, Liczba biegunów: 2, 500 m, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszczka: PVC, Halogenki: Nie, Tak
Nr zam.	2764920000
Typ	SAIH-PB-2X0.34-PVC-500
GTIN (EAN)	4064675031222
Ilość	1 Szt.
opakowanie	na rolce ze sklejk

SAIH-PB-2X0.34-PVC-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 60 g

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	500 m	Ekranowane	Tak
Halogenki	Nie, Tak	Kodowanie kolorami	czerwony, zielony
Liczba biegunów	2	Materiał płaszcz	PVC
Odporne na ściegi spawalnicze	Nie	Odporność na iskry spawalnicze	Nie
Odporność na olej	Tak	Przekrój żyły	0,34 mm ²
Przydatność do łańcucha ciągowego	Nie	Wytrzymałość na skręcanie	0 °/m
Zakres temperatur, stały	-20...70 °C	Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-5...60 °C
izolacja	TPM, PVC	kolor płaszcz	fioletowy
liczba żył	2	promień zgięcia min., ruchomy	9 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe	18 x średnica kabla	Średnica zewnętrzna	7.8 mm ± 0.2 mm

Budowa kabla

Kodowanie kolorami	czerwony, zielony	izolacja	TPM, PVC
kolor płaszcz	fioletowy	liczba żył	2

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Barwny	czerwony, zielony	Halogenki	Nie, Tak
Odporność na olej	Tak	Wytrzymałość na skręcanie	0 °/m

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)