

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller megfelelő buszvonalatokat szállít az egyedi igényeknek megfelelően. Minden buszkábel alkalmas a mozgó kábelhordozókhoz és méterre kapható. A vonalak színkódolása megfelel a gépgyártásban alkalmazott szabványnak. Az M12 elosztó csatlakozóin mindig azonos számú kapocs van, ezért csak egy típusú kábelre van szükség.

A méterre vásárolható buszkábelek előnyei:

- Speciális hosszúságú buszkábelek.
- Nincs kábelhulladék.
- A különböző hosszúságú kábeleket nem kell tárolni.
- Speciális hosszakban is kapható.

Általános rendelési adatok

Verzió	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Pólusszám: 21, 100 m, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	2764970000
Típus	SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100
GTIN (EAN)	4064675031192
Qty.	1 Stück
Csomagolás	furnérlemez tekercsen

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 168,8 g

Kábel műszaki adatai

A következő kábeltartókhöz:	Igen	Csavarási ellenállás	0 °/m
Gyorsulás	5 m/s ²	Hajlítási ciklusok	2 millió
Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő
Halogén	Nem	Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás	Nem
Hegesztésnek ellenálló	Nem	Kábelhossz	100 m
Köpeny anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	21198 (80 °C / 300 V)	Olajokkal szembeni ellenállás	Yes
Outside diameter	9.5 mm ± 0.3 mm	Pólusok száma	21
Sebesség	200 m/s	Szigetelés	TPM
Színkód gyűrű	Barna, Kék, Piros, Fekete, Zöld / sárga, Fehér, Zöld, Sárga, Szürke, Pink, Ibolyaszín, szürke / pink, piros / kék, fehér / zöld, barna / zöld, fehér / sárga, Yellow / brown, fehér / szürke, szürke / barna	Temperature range, moving	-25...80 °C
Temperature range, stationary	-50...80 °C	Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/online)	5 x 0,75 mm ² + 16 x 0,34 mm ²
Vezetékek száma	21	Ér, az UL AWM stílusnak megfelelően	10493 (80 °C / 300 V)
árnyékolt	Nem		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9,1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Típus	1/4" HANDGRIFF	Verzió
Rendelési szám	1294820000	Tömszelence-szerszám
GTIN (EAN)	4032248478279	
Qty.	1 Stück	

Screwty M23



A Screwty® tartozék egyedi igényekre szabható M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz és $26,2 \pm 0,3$ mm külső méretű recézett anyával rendelkező ráöntött M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 2-2,5 Nm.

Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY M23	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	1981560000	Tömszelence szerszám adapter M23-as vezetékhez és csatlakozókhoz	Műanyag zsák
GTIN (EAN)	4032248677702		
Qty.	1 Stück		