

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller erbjuder passande samlingskablar för individuell konfektionering. Alla samlingskablar kan användas med släpkedja och finns som metervara. Kablarnas lednings färger motsvarar standarden inom maskinbyggnad. M12 fördelarnas anslutningskåpor innehåller alltid samma plintanslutningar, så att man endast behöver en kabelvariant.

Fördelarna med samlingsledning som metervara:

- Speciallängder för samlingsledningar
- Inga ledningsrester
- Ingen lagerhållning av olika kabellängder
- Kan också levereras i önskade längder.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Ledning, Antal poler: 21, 500 m, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmateriäl: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.	2764980000
Typ	SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-500
GTIN (EAN)	4064675031260
Förp.	1 Stück
Förpackning	på plywoodhjul

Skapandedatum den 9 maj 2024 18:56:47 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 168,8 g

Tekniska data för kabel

Accelerartion	5 m/s ²	Antal ledare	21
Antal poler	21	Böjcykler	2 Mio
Böjradie min, fast monterad	5 x kabelldiameter	Böjradie min, rörlig	10 x kabelldiameter
Beständighet mot svetsgnistor		Färkodning	brun, blå, röd, svart, grön/ gul, vit, grön, gul, grå, rosa, violett, Grå/rosa, Röd/blå, vit/grön, Brun/grön, Vit/ gul, Yellow / brown, Vit/ gråt, Grå/brun
	Nej	Isolering	TPM
Halogener	Nej	Kabellängd	500 m
Kabeldragningsarea (utskrift/online)	5 x 0,75 mm ² + 16 x 0,34 mm ²	Mantel i enlighet med UL AWM-stil	21198 (80 °C / 300 V)
Kärna i enlighet med UL AWM-stil	10493 (80 °C / 300 V)	Mantelmateriel	PUR
Mantelfärg	svart	Skärmad	Nej
Oljebeständighet	Ja	Säker mot svetsstänk	Nej
Släpkedjetålighet	Ja	Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C
Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C	Ytterdiameter	9.5 mm ± 0.3 mm
Vridtålighet	0 °/m		
hastighet	200 m/s		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Nedladdningar

Kataloger [Catalogues in PDF-format](#)

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Screwty för M23 gjutna kablar och fritt konfektionerbara kontaktdon



Screwty®-tillbehöret är lämpligt för fritt konfektionerbara runda M23-kontaktdon och förp ågjutna runda M23-kontaktdon med en ytterdimension för låsringen på 26,2 ±0,3 mm. Åtdragningsmomentet är 2–2,5 Nm.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCREWTY M23	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	1981560000	Adapter för kabelförskruvningsverktyg till M23-linjer och kontaktdon	Plastpåse
GTIN (EAN)	4032248677702		
Förp.	1 Stück		

Screwty® kabelförskruvningsverktyg med momentfunktion



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar

Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledningar. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktdon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Sålunda kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

Allmänna beställningsdata

Typ	1/4" HANDGRIFF	Artikelbeteckning
Art.nr.	4294820000	Förskruvningsverktyg
GTIN (EAN)	4032248478279	
Förp.	1 Stück	