

VG M12 EMV-4/15 MS 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjäderring.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG EMC GEN 4 (EMC kabelförskruvning med anslutningsbur), kabelförskruvning, Rak, M 12, 15, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
Art.nr.	2766290000
Typ	VG M12 EMV-4/15 MS 3-6.5
GTIN (EAN)	4064675027171
Förp.	50 Stück

Skapandedatum den 1 juni 2024 05:18:40 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

VG M12 EMV-4/15 MS 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	28 mm	Bygghöjd (tum)	1,102 inch
Nettovikt	18 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 100 °C
-----------------	------------------

Allmänna uppgifter

Anslutningsområde, dragavlastning, max.	5 mm	Anslutningsområde, dragavlastning, min.	2 mm
Förskruvningar	Metrisk, M 12	Gänga (yttre)	M 12
Gängningslängd	15 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	Ja	Kabeldiameter utsidan max.	6,5 mm
Kabeldiameter utsidan min.	3 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	14 mm	Nyckelbredd 1	14 mm
Nyckelbredd 2	14 mm	Skyddsklass	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Tätning	NBR	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD)	E-14047	DEF Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus
--	---------	-------------------------------	----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity - EMC brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 004ISS00
Kataloger	Catalogues in PDF-format