



## VG M25 EMV-4/15 MS 10-18

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	43 mm	Bygghöjd (tum)	1,693 inch
Nettovikt	79 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 100 °C
-----------------	------------------

## Allmänna uppgifter

Anslutningsområde, dragavlastning, max.	14 mm	Anslutningsområde, dragavlastning, min.	7 mm
Förskruvningar	Metrisk, M 25	Gänga (yttre)	M 25
Gängningslängd	15 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	Ja	Kabeldiameter utsidan max.	18 mm
Kabeldiameter utsidan min.	10 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	30 mm	Nyckelbredd 1	30 mm
Nyckelbredd 2	30 mm	Skyddsklass	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Tätning	NBR	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD)	E-14047	DEF   Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus
--	---------	-------------------------------	----------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">EU Declaration of Conformity - EMC brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 004ISS00</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>