

**VG M40 EMV-4/15 MS 23-32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjäderring.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	VG EMC GEN 4 (EMC kabelförskruvning med anslutningsbur), kabelförskruvning, Rak, M 40, 15, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">2766340000</a>
Typ	VG M40 EMV-4/15 MS 23-32
GTIN (EAN)	4064675027195
Förp.	5 Stück

Skapandedatum den 20 maj 2024 10:38:42 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## VG M40 EMV-4/15 MS 23-32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	60,5 mm	Bygghöjd (tum)	2,382 inch
Nettovikt	291 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 100 °C
-----------------	------------------

## Allmänna uppgifter

Förskruvningar	Metrisk, M 40	Gänga (yttre)	M 40
Gängningslängd	15 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	Ja	Kabeldiameter utsidan max.	32 mm
Kabeldiameter utsidan min.	23 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	50 mm	Nyckelbredd 1	50 mm
Nyckelbredd 2	50 mm	Skyddsklass	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Tätning	NBR	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD)	E-14047	DEF   Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus
--	---------	-------------------------------	----------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">EU Declaration of Conformity - EMC brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 004ISS00</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>