

## CH20M6 BC 4P-4P RD 1 1261515

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



## Az elektronika világának egy szelete

A csak 6,1 mm vastagságú, széles választékú kompakt alkalmazások eredete ennél az elektronikai fejlesztési tapasztalatnál lelhető fel.

A modulós házkialakítás sokféle intelligens szolgáltatás tervezését támogatja:

- **A lehető legnagyobb tervezési szabadság** a nagy (6800 mm<sup>2</sup>) összfelületű NYÁK – lehetővé teszi a legnagyobb alkatrész összeállítást és a helytakarékos kialakítást a reflow-kompatibilis THR kapcsolókkal.
- **Testre szabott kialakítási lehetőségek** lézerrel nyomtatott és házszínekkkel, egyéni feldolgozási lehetőségekkel, változatos megnyomtatással, és könnyen feliratozható, csuklópántos fedéllel
- **A legnagyobb feldolgozási hatékonyság** a reflow-kompatibilis csatlakozó elemekkel a reflow forrasztáshoz a gép-kész szalagos csomagolás számára.
- **Hibamentes összeállítási és forrasztási folyamatok** optimalizált keret és csatlakozóadapter kialakításokkal a NYÁK-on, ami tökéletes illeszkedés és elhelyezést ad a csatlakozóelemek számára
- **Gyors beszerelés** a "Wire Ready" tulajdonsággal vagy a többcélú Multi-Tool csavarfejekkel

Az elektronikai fejlesztők kiváló tapasztalataival és a Weidmüller kompetenciájával - új szinergiákat készítünk az elektronikai alkalmazások számára.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Aljzatház, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat piros, Ház oldalsó panel, Szélesség: 5.2 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">2771190000</a>  |
| Típus          | CH20M6 BC 4P-4P RD 1 1261515  |
| GTIN (EAN)     | 4064675031925   |
| Qty.           | 50 Stück  |

## CH20M6 BC 4P-4P RD 1 1261515

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység     | 106,5 mm | Mélység (coll)   | 4,193 inch |
| Magasság    | 107 mm   | Magasság (coll)  | 4,213 inch |
| Szélesség   | 5,2 mm   | Szélesség (coll) | 0,205 inch |
| Nettó tömeg | 11,643 g |                  |            |

## Anyagadatok

|  |                |                          |     |
|--|----------------|--------------------------|-----|
| Kúszóútkepzési összehasonlítási szám (CTI) | 400 ≤ CTI <600 | Szigetelőanyag           | PBT |
| Szigetelőanyag csoport                     | II             | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

## Általános adatok

|                |       |                     |                            |
|----------------|-------|---------------------|----------------------------|
| Szín           | piros | Színskála (hasonló) | RAL 3020                   |
| Tokozási opció | Nem   | Védelmi osztály     | IP20 felszerelt állapotban |

## testreszabási lehetőségek

|  |                 |  |                               |
|--|-----------------|--|-------------------------------|
| Alternative colours                                | More on request | Customer specific order process                | See guideline under downloads |
| Felhasználó igénye szerinti feliratozás lehetséges | Igen            | Felhasználó igénye szerinti kivágás lehetséges | Igen                          |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0    | EC001031    | ETIM 8.0    | EC001031    |
| ETIM 9.0    | EC001031    | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 |

## Letöltések

|                  |  |
|------------------|--|
| Engineering Data | <a href="#">CAD data – PCB Reference Layout</a><br><a href="#">CAD data – STEP</a> |
| Katalógusok      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

## CH20M6 BC 4P-4P RD 1 1261515

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Product image




### Product image



### Product image



### Méretrajz



Alapelem kivágás nélkül a bepattintható  
lábbal rendelkező területeken