

CH20M6 BC 4P-4P TGY 1 1293806

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Elektronický svět přehledně

S šířkou pouhých 6,1 mm pochází široké spektrum kompaktních aplikací z této odbornosti ve vývoji elektroniky.

Konstrukce modulárního krytu podporuje technické návrhy s mnoha inteligentními funkcemi:

- **Maximální volnost návrhu** s velkou plochou povrchu (6800 mm²) na kartě PCB – to umožňuje maximální montáž součástek prostorově úsporným způsobem svořek THR kompatibilních s procesem pájení přetavením.
- **Možnosti upraveného designu** s laserovým potiskem a různými barvami krytu, individuálními možnostmi zpracování, variabilním tiskem a snadno označovaným krytem na závěsech.
- **Maximální efektivita zpracování** se spojovacími prvky kompatibilními s procesem pájení přetavováním pro pájení v baleních pásů připravených ke strojnímu zpracování.
- **Bezchybná montáž a proces pájení** s optimalizovanými tvary rámu a připojovacího adaptéru na kartě PCB; výsledkem je dokonalé usazování spojovacích prvků
- **Rychlá instalace** díky takovým vlastnostem, jako je univerzální hlava šroubu "Wire Ready" nebo Multi-Tool

Kombinace rozsáhlých znalostí vývojářů elektroniky a odborná kompetence společnosti Weidmüller tvoří inovativní synergii pro elektronické aplikace.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Základna, OMNIMATE Kryt - řada CH20M Dopravní šedá (RAL), Boční panel skříně, Šířka: 5.2 mm |
| Objednací číslo | 2771200000 |
| Typ | CH20M6 BC 4P-4P TGY 1 1293806 |
| GTIN (EAN) | 4064675031932 |
| Množství | 50 ks |

CH20M6 BC 4P-4P TGY 1 1293806

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka | 106,5 mm | Hloubka (v palcích) | 4,193 inch |
| Výška | 107 mm | Výška (v palcích) | 4,213 inch |
| Šířka | 5,2 mm | Šířka (v palcích) | 0,205 inch |
| Čistá hmotnost | 0,78 g | | |

Údaje o materiálu

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|-----|
| Izolační materiál | PBT | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Komparativní index sledování (CTI) | 400 ≤ CTI <600 | Skupina izolačního materiálu | II |

Individualizační možnosti

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|-----------------------|
| Alternativní barvy | Více na vyžádání | Možná vyřízení na míru | Ano |
| Možná značení na míru | Ano | Proces objednávky specifický pro zákazníka | Viz pokyny pod zátěží |

Obecné údaje

| | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Barevný | Dopravní šedá (RAL) | Barevný graf (podobné) | RAL 7042 |
| Encapsulation option | Ne | Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC001031 | ETIM 8.0 | EC001031 |
| ETIM 9.0 | EC001031 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 |

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – PCB Reference Layout CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |


CH20M6 BC 4P-4P TGY 1 1293806

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Nákresy

Obrázek výrobku



Obrázek výrobku



Obrázek výrobku



Základní prvek bez funkčního
výřezu v oblasti zacvakávací nohy

Rozměrový výkres

