

SF-DT 3/12 MC NE BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Támogatjuk az élelmiszeriparban dolgozó ügyfeleinket az észlelhető jelölő megoldásokkal, hogy teljesítsük a HACCP elv keretében a magas szintű követelményeket. A fém-töltésnek köszönhetően az érzékelhető MultiCard-jainkat fém- és röntgen-érzékelőkkel megbízhatóan lehet azonosítani. Ez minimálisra csökkenti a gyártás szennyeződésének kockázatát. A legmagasabb biztonságot a termék fontos tulajdonságai biztosítják, mint például a korrózióállóság vagy az UV sugárzás miatti öregedéssel szembeni nagyobb ellenállás a beltéri területeken és a melegben. Ezeket a tulajdonságokat rendszeresen próbázzuk és megerősítjük saját akkreditált laboratóriumunkban. Nem alkalmas közvetlen élelmiszerrel való érintkezésre.

- Fém- és röntgenes detektorral érzékelhető
- A kék színről vizuálisan felismerhető
- Korrózióálló fémszűrő
- Tiszta és ellenálló nyomtatási kép
- Különböző változatokban, a jelölési követelmények széles körét kielégítően áll rendelkezésre

Általános rendelési adatok

Verzió	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 3 - 3.8 mm, 12 x 4.6 mm, kék
Rendelési szám	2772380000
Típus	SF-DT 3/12 MC NE BL
GTIN (EAN)	4064675034346
Qty.	320 Stück
kompatibilis nyomtató	2715590000

SF-DT 3/12 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	4,8 mm	Mélység (coll)	0,189 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Szélesség	4,6 mm	Szélesség (coll)	0,181 inch
Nettó tömeg	0,32 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Polietilén	
Címkemező mérete	12 x 4.6 mm	
Halogén	Nem	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Vezeték és kábeljelölők	
Nyomtatás típusa	üres	
Szélesség	4,6 mm	
Szín	kék	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	1.5 - 3.5 mm ²	Halogén	Nem
Vezeték külső átm.	3 - 3.8 mm	Vezeték külső átmérő, max.	3,8 mm
Vezeték külső átmérő, min.	3 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	3,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Letöltések


Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

SF-DT 3/12 MC NE BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

SF-DT 3/12 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerelési segédeszközök



A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

Előnyök:

- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötegelővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Általános rendelési adatok

Típus	SF-TOOL 00-6	Verzió
Rendelési szám	1950820000	Vezetékjelölők, Szerelési segédlet - SlimFix
GTIN (EAN)	4032248629473	
Qty.	10 Stück	
Típus	SF-TOOL 2-3	Verzió
Rendelési szám	1782960000	Vezetékjelölők, Szerelési segédlet - SlimFix
GTIN (EAN)	4032248180028	
Qty.	10 Stück	