

## SF-DT 3/12 MC NE BL


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med våra detekterbara märkningslösningar stödjer vi våra kunder inom livsmedelsindustrin med märkbara lösningar för att möta de höga standarder som krävs enligt HACCP-konceptet. Tack vare ett metallfyllmedel identifieras våra detekterbara MultiCards tillförlitligt av metall- och röntgendetektorer. Identifieringen minimerar risken för kontaminering under livsmedelsproduktionsprocessen. Maximal säkerhet fastställs med viktiga produkttegenskaper, t.ex. korrosionsbeständighet eller högre åldringsbeständighet mot UV-strålning inomhus och på heta platser. Vi kontrollerar och bekräftar regelbundet säkerhetsegenskaperna i vårt ackrediterade laboratorium. Inte lämplig för direkt kontakt med livsmedel.

- Detekterbar av metall- och röntgendetektorer
- Visuellt identifierbar tack vare den blå färgen
- Korrosionsbeständigt metallfyllmedel
- Tydlig och beständig utskriftsbild
- Tillgänglig i olika versioner för ett brett utbud av märkningskrav

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 3.8 mm, 12 x 4.6 mm, blå
Art.nr.	<a href="#">2772380000</a>
Typ	SF-DT 3/12 MC NE BL
GTIN (EAN)	4064675034346
Förp.	320 Stück
anpassad skrivare	<a href="#">2715590000</a>

## SF-DT 3/12 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	4,8 mm	Byggdjup (tum)	0,189 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0,472 inch
Bredd	4,6 mm	Byggbredd (tum)	0,181 inch
Nettovikt	0,32 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

## Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Ledar- och kabelmärkning	
Bredd	4,6 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Färgkod	blå	
Halogener	Nej	
Material	Polyethylen	
Teckenfältets storlek	12 x 4.6 mm	
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	
Temperaturområde för användning max.	100 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Typ av märkning	neutral	

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledararea	1.5 - 3.5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, max.	3,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ledarytterdiameter	3 - 3.8 mm	Ledarytterdiameter, max.	3,8 mm
Ledarytterdiameter, min.	3 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

### SF-DT 3/12 MC NE BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## SF-DT 3/12 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Monteringshjälp



SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

**Fördelar:**

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm<sup>2</sup>
- Märkning i beprövat MultiCard-format

## Allmänna beställningsdata

Typ	SF-TOOL 00-6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1950820000</a>	Ledarmärkning, Monteringshjälp - SlimFix
GTIN (EAN)	4032248629473	
Förp.	10 Stück	
Typ	SF-TOOL 2-3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1782960000</a>	Ledarmärkning, Monteringshjälp - SlimFix
GTIN (EAN)	4032248180028	
Förp.	10 Stück	