

## IE-SWM-SL04-4STS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A SubstationLine konfigurálható kapcsolósorozat funkciói**

A SubstationLine sorozatba az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványoknak megfelelő Ethernet kapcsolók tartoznak, amelyek annyira strapabírók, hogy zord körülmények között is használhatók. A termékcsalád DIN tartósínekre és 19"-os állványokra szerelhető változatokat is tartalmaz. Mindegyik termék rendelkezik redundáns tápellátással, biztosítva ezzel a megbízhatóságot még kritikus környezetekben is. Az új termékcsaládban a konfigurálható gyors Ethernet kapcsolók ugyanúgy megtalálhatók, mint a 10 gigabites Ethernet termékek, és mindegyik rendelkezik azokkal a funkciókkal, amelyek a legszélsőségesebb körülmények közötti működéshez szükségesek.

- DIN tartósínre és 19"-os rackbe szerelhető verzió
- Megfelel az IEC 61850-3 és az IEEE 1613 szabványoknak
- Redundáns tápellátást biztosító modulok az összes modellben
- Széles hőmérséklet-tartomány: -40°C és 85°C között
- Moduláris switch változatok vagy vezírók – amelyek szerinted jobb
- Fast/Gigabit/10-Gigabit interfészek
- Layer 3 modellek a hardver szintű útvonalválasztáshoz, akár 28 IP-hálózathoz

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Média interfészmodulok moduláris kapcsolókhoz, Fast Ethernet, Portok száma: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
Rendelési szám	<a href="#">2779180000</a>
Típus	IE-SWM-SL04-4STS
GTIN (EAN)	4064675048541
Qty.	1 Stück

## IE-SWM-SL04-4STS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	107 mm	Mélység (coll)	4,213 inch
Magasság	40,7 mm	Magasság (coll)	1,602 inch
Szélesség	99 mm	Szélesség (coll)	3,898 inch
Nettó tömeg	209 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
Páratartalom	5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)		

## Garancia

Időköz	5 év
--------	------

## Interfészek

Portok száma	4x ST Single-mode	Száloptikás portok	100BaseFX portok (ST-csatlakozás), Egymódusú
--------------	-------------------	--------------------	--

## Környezeti feltételek

Páratartalom	5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)
Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi tengerszint feletti magasság	Tengerszint feletti magasság, max. 2 000 m
	Megjegyzés az UL szerint
	Tengerszint feletti magasság, max. 6 000 m
	Megjegyzés a korlátozásokkal kapcsolatban lásd az üzemi tengerszint feletti magassággal kapcsolatos gyártói nyilatkozatot a letöltések között

## MTBF

MTBF	Szabványnak megfelelő	Telcordia SR-332
	Működési idő (óra), min.	401 287 h

## Műszaki adatok

Felszerelés típusa	Behelyezés M1, M2, M3 modul nyílásába	Ház fő anyaga	Fém
Sebesség	Fast Ethernet		

## Optikai kábeles adó-vevő jellemzői

Átviteli sebesség	100 MBit/s	
Adó-vevő típusa	Singlemode	
Csatlakozó típusa	ST-Duplex	
Átviteli távolság, típ.	30 km	
Hullámhossz	típ.	1 310 nm
Fogadott teljesítmény	min.	-34 dBm
	max.	0 dBm

## IE-SWM-SL04-4STS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Átviteli teljesítmény	min.	-15 dBm
	max.	-8 dBm
Teljesítménymérleg	19 dB	

## Tápellátás

Potenciálbetáplálás	Ethernet kapcsolóról
---------------------	----------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000309	ETIM 7.0	EC000309
ETIM 8.0	EC000309	ETIM 9.0	EC000309
ECLASS 9,1	19-17-03-90	ECLASS 10.0	19-17-04-90
ECLASS 11.0	19-17-03-03	ECLASS 12.0	19-17-03-03
ECLASS 13.0	19-17-03-03		

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
	<a href="#">RCM Declaration of Conformity</a>
	<a href="#">UK Declaration of Conformity</a>
	<a href="#">Manufacturer's declaration for operating altitude</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>