

CABTITE EP 24/17 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Cabtite - Kabelinföringsplattor**

För in kablar och ledningar utan anslutningsstickpropp i kopplingsskåp, kapslingar eller maskiner även i trånga utrymmen. Snabbt, smidigt och platssparande.

Med Cabtite kabelinföringsplattor kan du göra detta även i krävande miljöer, både med skyddsslangar, pneumatiska/hydrauliska slangar eller fiberoptiska kablar – du installerar kablarna snabbt, smidigt och platssparande. Installationen sker genom en enda rektangulär öppning i väggen, och går därför upp till 40 % snabbare räknat i installationstid (jämfört med standardförskruvningar).

Det skruvbara IP66-utförandet av kabelinföringsplattorna med snäpplås testas i enlighet med SS-EN 60529 och tillverkas i UL94 V-0-certifierat TPE-material med hårdplastkärna som lämpar sig för temperaturer mellan -40 °C och +90 °C.

Cabtite kabelinföringsplattor är ett prisvärt alternativ till konventionella kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kabelinföringsplatta, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, grå, Höjd: 58 mm, Bredd: 149.6 mm, Djup: 20.2 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Art.nr.	2779350000
Typ	CABTITE EP 24/17 GY
GTIN (EAN)	4064675048923
Förp.	10 Stück

CABTITE EP 24/17 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	20,2 mm	Byggdjup (tum)	0,795 inch
Höjd	58 mm	Bygghöjd (tum)	2,283 inch
Bredd	149,6 mm	Byggbredd (tum)	5,89 inch
Nettovikt	108,1 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...90 °C
-----------------	----------------

Allmän information

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Material	TPE
Silikon	Nej	Skyddsklass	IP66
Skyddsklass (UL)	Type 1, Type 12, Type 4X	Åtdragningsmoment	3,5 Nm

Antal anslutningsbara kablar

Monteringstyp	4 screws	
Number of connectable cables	17	
Kabelinföringar	Nummer	4
	Kabeldiameter, min.	3,2 mm
	Kabeldiameter, max.	6,3 mm
	Kabeltyp	Rundkabel
	Nummer	2
	Kabeldiameter, min.	4 mm
	Kabeldiameter, max.	7,5 mm
	Kabeltyp	Rundkabel
	Nummer	1
	Kabeldiameter, min.	5,5 mm
	Kabeldiameter, max.	10,5 mm
	Kabeltyp	Rundkabel
	Nummer	10
	Kabeldiameter, min.	8 mm
	Kabeldiameter, max.	12,5 mm
	Kabeltyp	Rundkabel

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

Skapandedatum den 9 maj 2024 05:26:14 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

2

CABTITE EP 24/17 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[INSTR CABTITE EP DE/EN](#)

Kataloger


[Catalogues in PDF-format](#)

CABTITE EP 24/17 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



CABTITE EP 24/17 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Fastsättningsmaterial



Cabtite-kabelgenomföringssystemet ger dig maximal flexibilitet vid kabelhantering i kopplingsskåp, kapslingar och maskiner, samtidigt som du sparar tid samt ger säker tätning och dragavlastning för förkontakterade och ej förkontakterade kablar.

Cabtites modulära design med ram, inläggspaneler och tätningselement gör det möjligt att snabbt konfigurera urspårningar för förkontakterade kablar, utan att behöva verktyg, och med en pålitlig IP66-tätning i enlighet med DIN EN 60529. Ram. Inlägg. Tätningselement. Det modulära systemets tre grundkomponenter garanterar maximal flexibilitet, variation och en mängd olika varianter.

Allmänna beställningsdata

Typ	CABTITE SC M5X25 SET	Artikelbeteckning
Art.nr.	2635120000	Montageskruv, Cabtite (kabelinföringssystem), Rostfritt stål, Silver,
GTIN (EAN)	4050118662160	Höjd: 30 mm, Bredd: 8.5 mm, Djup: 8.5 mm
Förp.	1 Stück	

Rektangulär stans för kraftiga omkopplare



För att göra öppningar i ert kopplingsskåp är håslagningsverktygen från Weidmüller ert bästa val.

- PG-Kabelförskruvningar
- M-Kabelförskruvningar
- Specialkabelförskruvningar

Allmänna beställningsdata

Typ	KOK-112X36	Artikelbeteckning
Art.nr.	9204870000	Plåthålstans
GTIN (EAN)	4032248693801	
Förp.	1 Stück	