

IE-FPOB2EG-500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Cívka, optický kabel, POF

Všeobecné objednací údaje

Verze	Systémový kabel, 980 µm, Polyetylén
Objednací číslo	2781950000
Typ	IE-FPOB2EG-500
GTIN (EAN)	4064675057109
Množství	1 ks

Datum vytvoření 30. května 2024 22:29:50 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-FPOB2EG-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	24 500 g
----------------	----------

Teploty

Skladovací teplota	-30 °C...70 °C	Provozní teplota	-30 °C...70 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Technické specifikace kabelu

Barevné kódování	oranžová, černá	Barva opláštění	Zelená
Cykly ohybu	10,00	Halogen	Ne
Počet vodičů	2		

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Barevný	Zelená	Cykly ohybu	10,00
Halogen	Ne		

Struktura kabelu

Barevné kódování	oranžová, černá	Barva opláštění	Zelená
Materiál pláště	Polyetylén	Počet vodičů	2
Primární plášť	245 µm	Průměr jádra	980 µm
Průměr pláště, max.	7,5 mm	Průměr páru vodičů	2,2 mm
Rozvržení kabelu	Mini-odbočení	Tažná síla, max.	1 000 N

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ECLASS 9.0	27-06-18-03	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-03	ECLASS 11.0	27-06-18-03
ECLASS 12.0	27-06-18-03	ECLASS 13.0	27-06-18-03

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	PROFINET Manufacturer's Declaration
Katalogy	Catalogues in PDF-format

IE-FPOB2EG-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Detailní výkres

