

IE-FPOB2EG-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ömlesztett kiserelésű FO kábel, POF

Általános rendelési adatok

Verzió	Rendszerkábel, 980 µm, Polietilén
Rendelési szám	2781950000
Típus	IE-FPOB2EG-500
GTIN (EAN)	4064675057109
Qty.	1 Stück

IE-FPOB2EG-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	24 500 g
-------------	----------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-30 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-30 °C...70 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Kábel műszaki adatai

Hajlítási ciklusok	10,000	Halogén	Nem
Köpeny színe	zöld	Színkód gyűrű	Narancssárga, Fekete
Vezetékek száma	2		

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Hajlítási ciklusok	10,000	Halogén	Nem
Szín	zöld		

Kábel szerkezet

Húzóerő, max.	1 000 N	Kábelek elrendezése	Mini kitörés
Köpeny anyaga	Polietilén	Köpeny színe	zöld
Köpenyátmérő, max.	7,5 mm	Primary coating	245 µm
Színkód gyűrű	Narancssárga, Fekete	Vezetékek száma	2
Vezetékpár átmérője	2,2 mm	Értékmérő	980 µm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ECLASS 9.0	27-06-18-03	ECLASS 9,1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-03	ECLASS 11.0	27-06-18-03
ECLASS 12.0	27-06-18-03	ECLASS 13.0	27-06-18-03

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	PROFINET Manufacturer's Declaration
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

Részletrajz