

IE-KEY-RJ45/IDC-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

IE-stickkontakt i IP20 för koppar- och fiberoptikledare

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Flänsinsats, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Art.nr.	2782300000
Typ	IE-KEY-RJ45/IDC-1
GTIN (EAN)	4064675057895
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 20 maj 2024 08:32:44 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-KEY-RJ45/IDC-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	23,4 mm	Bygghöjd (tum)	0,921 inch
Bredd	14,7 mm	Byggbredd (tum)	0,579 inch
Väggdjocklek, min.	1,45 mm	Väggdjocklek, max.	1,55 mm
Nettovikt	25 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Koppling	TIA-568A, TIA-568B, PROFINET	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, max.	1,8 mm	Kategori	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta	Guld över nickel	Anslutningsdiameter, entrådig	0.41...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22	Ledarens anslutningsarea, entrådig	0.13...0.32 mm ²
Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.76 mm	Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22
Avskärmning	360° skärmkontaktering	Skyddsklass	IP20
Instickskraft	20 N	Stickcykler	750

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 60603-7-5 1
-----------------	-----------------

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	500 MΩ	Kontaktmotstånd	≤ 20 mΩ
PoE / PoE+	enligt IEEE 802.3at	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V DC

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

IE-KEY-RJ45/IDC-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

