

SAIB-WDF-M-4S-IDC-M12-D-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

M12-kontaktdon i IP 67 finns med skruv- eller fjäderanslutning.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Fältanslutningsbar anslutning, M12
Art.nr.	2783150000
Typ	SAIB-WDF-M-4S-IDC-M12-D-COD
GTIN (EAN)	4064675059875
Förp.	1 Stück

SAIB-WDF-M-4S-IDC-M12-D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 30 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	0,34 mm ²	Anslutningsarea min.	0,14 mm ²
Anslutningstyp	Skärklämanslutning	Antal poler	4
Kabeldiameter	5...9,7 mm	Kabeldiameter max.	9,7 mm
Kabeldiameter min.	5 mm	Kapslingsmaterial	förnicklad zinkpressgjutning
Kodering	D-kodad	Kontaktyta	förgylld
Ledardiameter, max.	0,34 mm ²	Ledardiameter, min.	0,14 mm ²
Material låsring	Zinkpressgjutning	Märkspänning	250 V
Märkström	4 A	Nedsmutningsgrad	3
Skärmanslutning	Ja	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 100	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C

Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	IDC	Kapslingsmaterial	förnicklad zinkpressgjutning
Anslutningsgंगा	M12	Kontaktyta	förgylld
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 100

Allmänna standarder

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

Elektriska egenskaper

Märkspänning 250 V

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

SAIB-WDF-M-4S-IDC-M12-D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format


SAIB-WDF-M-4S-IDC-M12-D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Stiftkonfiguration

