

## FUSE 10X38 16A 1000 VDC GPV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



Les cartouches fusibles cylindriques gPV sont conçues pour fournir une protection compacte, sûre et économique des modules photovoltaïques (protection sur le terrain) avec des tensions allant jusqu'à 1 500 V DC. Elles assurent une protection contre les surcharges et les courts-circuits (classe gPV selon les exigences des normes CEI 60269-6 et UL248-19). Constituées d'un tube en céramique à haute pression interne et résistant aux chocs thermiques, permettant une grande capacité de commutation dans un espace réduit. Les contacts sont en cuivre argenté et les éléments fusibles en argent pur afin d'éviter le vieillissement et donc de conserver les caractéristiques électriques invariables. Ils sont disponibles dans les tailles 10x38 mm, 10x85 mm et 22x58 mm.

## Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Fusible, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
Référence	<a href="#">2783260000</a>
Type	FUSE 10X38 16A 1000 VDC GPV
GTIN (EAN)	4064675059981
Qté.	10 pièce(s)

**FUSE 10X38 16A 1000 VDC GPV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	10 mm	Profondeur (pouces)	0,394 inch
Hauteur	38 mm	Hauteur (pouces)	1,496 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0,394 inch
Diamètre	10,3 mm	Poids net	10,8 g

**Températures**

Température de stockage	-40°C ... 90°C	plage de température d'utilisation	-40°C ... 80°C
-------------------------	----------------	------------------------------------	----------------

**Classifications**

ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704
ETIM 9.0	EC002704	ECLASS 11.0	27-14-20-02
ECLASS 12.0	27-14-20-02	ECLASS 13.0	27-14-20-02

**Élément fusible**

Conducteur fusible standard	IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Courant	16 A
Tension nominale DC	1 000 V	Puissance de coupure nominale	30 kA
Matériau des contacts	argenté	Dissipation de puissance, max.	2,7 W

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">CE-Declaration_10x38_gPV_Fuses</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## FUSE 10X38 16A 1000 VDC GPV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



## Graph



T-I characteristic curve

## FUSE 10X38 16A 1000 VDC GPV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Coffrets de raccordement générateur CC avec fusibles



Les boîtiers de raccordement du générateur PV Next pour les onduleurs avec 1 à 12 pisteurs MPP sont utilisés pour protéger le côté DC d'un système photovoltaïque. Les boîtiers de raccordement du générateur protègent l'onduleur contre les surtensions et sont donc conformes à la directive européenne EN 51543-32. En outre, ces produits offrent la possibilité de protéger le système contre les courants inversés et la possibilité de combiner des lignes pour économiser les câbles pendant la construction.

## Informations générales de commande

Type	PVN1M2I6SOF3V2O1TXPX10	Version
Référence	<a href="#">2683300000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118699999	3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 pièce(s)	surtension II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Type	PVN1M1I6SXF3V0O0TXPX10	Version
Référence	<a href="#">2737540000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées /
GTIN (EAN)	4050118824841	6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 pièce(s)	surtension II, Presse-étoupe
Type	PVN1M1I3SOF3V2O1TXPX10	Version
Référence	<a href="#">2683290000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118699982	3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 pièce(s)	surtension II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Type	PVN1M1I3SXF3V2O0TXPX10	Version
Référence	<a href="#">2683230000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118699975	3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 pièce(s)	surtension II, Presse-étoupe
Type	PVN1M1I6SOF3V1O0TXPX10	Version
Référence	<a href="#">2737530000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées /
GTIN (EAN)	4032248395552	6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II,
Qté.	1 pièce(s)	Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Type	PVN1M1I3SXF3V2O1TXPX10	Version
Référence	<a href="#">2683270000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118700176	3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 pièce(s)	surtension II, WM4C
Type	PVN1M1I3SOF3V2O0TXPX10	Version
Référence	<a href="#">2683250000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118700183	3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 pièce(s)	surtension II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Type	PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1 ...	Version
Référence	<a href="#">2683030000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118699852	3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II,
Qté.	1 pièce(s)	Presse-étoupe
Type	PVN1M1I6SOF3V0O1TXPX10	Version
Référence	<a href="#">2737500000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées /
GTIN (EAN)	4050118824834	6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 pièce(s)	surtension II, Interrupteur-sectionneur, WM4C
Type	PVN1M2I6SXF3V2O0TXPX10	Version
Référence	<a href="#">2683240000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118700091	3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 pièce(s)	surtension II, Presse-étoupe

Date de création 13 mai 2024 10:55:46 CEST

Niveau du catalogue 04.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

## FUSE 10X38 16A 1000 VDC GPV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	PVN1M1I6SOF3V000TXPX10	Version
Référence	<a href="#">2737550000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées /
GTIN (EAN)	4050118824858	6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 pièce(s)	surtension II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Type	PVN DC 3IF 3O 1MPP SW S ...	Version
Référence	<a href="#">2683050000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118699869	3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II,
Qté.	1 pièce(s)	Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Type	PVN1M1I6SXF3V1O1TXPX10	Version
Référence	<a href="#">2737440000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées /
GTIN (EAN)	4032248395545	6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II,
Qté.	1 pièce(s)	WM4C
Type	PVN1M1I6SOF3V1O1TXPX10	Version
Référence	<a href="#">2737480000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées /
GTIN (EAN)	4032248395538	6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II,
Qté.	1 pièce(s)	Interrupteur-sectionneur, WM4C
Type	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1 ...	Version
Référence	<a href="#">2683040000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118699715	3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II,
Qté.	1 pièce(s)	Presse-étoupe
Type	PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1 ...	Version
Référence	<a href="#">2683070000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118700053	3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II,
Qté.	1 pièce(s)	WM4C
Type	PVN DC 3IF 3O 1MPP SW S ...	Version
Référence	<a href="#">2683090000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118699906	3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II,
Qté.	1 pièce(s)	Interrupteur-sectionneur, WM4C
Type	PVN1M1I6SXF3V001TXPX10	Version
Référence	<a href="#">2737490000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées /
GTIN (EAN)	4050118824827	6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 pièce(s)	surtension II, WM4C
Type	PVN DC 3IF 3O 2MPP SW S ...	Version
Référence	<a href="#">2683100000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118699951	3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II,
Qté.	1 pièce(s)	Interrupteur-sectionneur, WM4C
Type	PVN1M2I6SXF3V2O1TXPX10	Version
Référence	<a href="#">2683280000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118700169	3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 pièce(s)	surtension II, WM4C
Type	PVN1M1I6SXF3V1O0TXPX10	Version
Référence	<a href="#">2737520000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 1 MPP, 6 entrées /
GTIN (EAN)	4050118004595	6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II,
Qté.	1 pièce(s)	Presse-étoupe
Type	PVN DC 3IF 3O 2MPP SW S ...	Version
Référence	<a href="#">2683060000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118699883	3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II,
Qté.	1 pièce(s)	Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe
Type	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1 ...	Version
Référence	<a href="#">2683080000</a>	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118699913	3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection surtension I / II,
Qté.	1 pièce(s)	WM4C

Date de création 13 mai 2024 10:55:46 CEST

Niveau du catalogue 04.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

**FUSE 10X38 16A 1000 VDC GPV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

Type	PVN1M2I6S0F3V2O0TXPX10	Version	
Référence	<a href="#">2683260000</a>		Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, 1000 V, 2 MPP, 3 entrées /
GTIN (EAN)	4050118699968		3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la
Qté.	1 pièce(s)		surtension II, Interrupteur-sectionneur, Presse-étoupe