

HDC-C-HE-BM0.5KO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Verzió	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5
Rendelési szám	2784160000
Típus	HDC-C-HE-BM0.5KO
GTIN (EAN)	4064675060895
Qty.	10 Stück

HDC-C-HE-BM0.5KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1,8 g
-------------	-------

Általános adatok

Anyag	Rézötvözet	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0,5 mm ²
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	7,5 mm
Felületi minőség	Constantan	Sorozat	HE
Típus	Hüvely	Vezeték-keresztmetszet, max.	0,5 mm ²
Érintkező anyaga	Rézötvözet		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9,1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format