

VB 8.0X20 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Förskruvningar, kabelförskruvning
Art.nr.	2784920000
Typ	VB 8.0X20 BK
GTIN (EAN)	4064675061403
Förp.	100 Stück

VB 8.0X20 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Diameter	8 mm	Nettovikt	0,168 g
----------	------	-----------	---------

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 130 °C
-----------------	------------------

Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	8 mm
---------------	------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format