

## IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Antenner och antenner-tillbehör (koaxialkablar och -montering)**

- Toppmoderna antenner
- Branschbeprövad
- Robust konstruktion (upp till IP67-skydd)
- För utomhus- och inomhusbruk
- Stöd för den senaste tekniken
- Upp till Wi-Fi 6 och Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Upp till 5 G (NR)-stöd (700 Mhz - 3,8 GHz)
- Stöd även för andra tekniker (t.ex. Bluetooth, GNSS etc.)
- Lämpliga koaxialkablar i olika längder
- Lämpliga pol- och väggfästen

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Rundstrålningsantenn, Mobilantenn, Upp till 5G (stöd för frekvenser under 2,7 GHz, t.ex. band n1, n2, n28), Vertikal, SMA-stift, IP66, Impedans: 50 Ω
Art.nr.	<a href="#">2788130000</a>
Typ	IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM
GTIN (EAN)	4064675066392
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 9 maj 2024 19:50:50 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	208 mm	Bygghöjd (tum)	8,189 inch
Nettovikt	46,63 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...75 °C	Drifttemperatur	-40 °C...75 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

## Ingår i leverans

Ingår i leverans	1 x antenn
------------------	------------

## Kapslingsmaterial

Färgkod	svart
---------	-------

## Tekniska data

Anslutningstyp	SMA-stift	Antennförstärkning	2 dBi
Frekvensområde	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz	Impedans	50 Ω
Polarisation	Vertikal	Sammansatt effekt max.	10 W
Stående våg-förhållande	1,5 typiskt/2,0 max		

## Omgivningsvillkor

Driftstemperatur, max	75 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	75 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ECLASS 9.1	19-07-01-90	ECLASS 10.0	19-07-01-07
ECLASS 11.0	19-07-01-07	ECLASS 12.0	19-07-01-07
ECLASS 13.0	19-07-01-07		

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Teknisk dokumentation	<a href="#">Radiation Pattern</a>
Användardokumentation	<a href="#">Hardware Installation Guide</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Antenner och antenner-tillbehör (koaxialkablar och -montering)



## Antenner och antenner-tillbehör (koaxialkablar och -montering)

- Toppmoderna antenner
- Branschbeprövad
- Robust konstruktion (upp till IP67-skydd)
- För utomhus- och inomhusbruk
- Stöd för den senaste tekniken
- Upp till Wi-Fi 6 och Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Upp till 5 G (NR)-stöd (700 Mhz - 3,8 GHz)
- Stöd även för andra tekniker (t.ex. Bluetooth, GNSS etc.)
- Lämpliga koaxialkablar i olika längder
- Lämpliga pol- och väggfästen

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CC-SMAM-SMAF-3M	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2787930000</a>	Antennkabel, Anslutning 1:, SMA-stift, Anslutning 2:, SMA hona,
GTIN (EAN)	4064675066095	Längd: 3 m
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2787920000</a>	Antennkabel, Anslutning 1:, SMA-stift, Anslutning 2:, SMA hona,
GTIN (EAN)	4064675066088	Längd: 1 m
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2787940000</a>	Antennkabel, Anslutning 1:, SMA-stift, Anslutning 2:, SMA hona,
GTIN (EAN)	4064675066200	Längd: 5 m
Förp.	1 Stuck	