

## IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)**

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Írányfüggetlen antenna, Cellás antenna, Max. 5G (NR), Függőleges, N aljzat, IP66, Impedancia: 50 Ω
Rendelési szám	<a href="#">2788150000</a>
Típus	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF
GTIN (EAN)	4064675066415
Qty.	1 Stück

## IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	89 mm	Magasság (coll)	3,504 inch
Átmérő	35,8 mm	Nettó tömeg	263,02 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

## A szállítási terjedelem része

A szállítási terjedelem része	1 x antenna
-------------------------------	-------------

## Ház anyaga

Szín	fekete
------	--------

## Műszaki adatok

Antenna erősítés	3 dBi	Csatlakozás típusa	N aljzat
Frekvenciatartomány	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz	Impedancia	50 Ω
Kompozit áramellátás max.	150 W	Polarizáció	Függőleges
Állóhullám, rádió	< 2,0 jellemző, 2,5 max.		

## Környezeti feltételek

Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ECLASS 9,1	19-07-01-90	ECLASS 10.0	19-07-01-07
ECLASS 11.0	19-07-01-07	ECLASS 12.0	19-07-01-07
ECLASS 13.0	19-07-01-07		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technical Documentation	<a href="#">Radiation Pattern</a>
User Documentation	<a href="#">Hardware Installation Guide</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)



## Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-ANT-MOUNT-POLE-NF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">788470000</a>	Antenna szerelvény, „IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF”, „IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF”
GTIN (EAN)	4064675066477	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-4M	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">491190000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4050118300734	Hossz: 4 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-5M	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">788030000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4064675066293	Hossz: 5 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-1M	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">788010000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4064675066279	Hossz: 1 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-2M	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">491180000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4050118300741	Hossz: 2 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-3M	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">788020000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4064675066286	Hossz: 3 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-6M	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">491210000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4050118300758	Hossz: 6 m
Qty.	1 Stück	