

IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)**

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц - 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Исполнение	Всенаправленная антенна, Сотовая антенна, Вплоть до 5G (NR), Вертикальный, N гнездо, IP66, Полное сопротивление: 50 Ω
Номер для заказа	2788150000
Тип	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF
GTIN (EAN)	4064675066415
Кол.	1 шт.

IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	89 мм	Высота (в дюймах)	3,504 inch
Диаметр	35,8 мм	Масса нетто	263,02 g

Температуры

Температура хранения	-40 °C...70 °C	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Окружающие условия

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	70 °C	Температура хранения, мин.	-40 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ECLASS 9.1	19-07-01-90	ECLASS 10.0	19-07-01-07
ECLASS 11.0	19-07-01-07	ECLASS 12.0	19-07-01-07
ECLASS 13.0	19-07-01-07		

Включено в комплект поставки

Входит в комплект поставки	1 x антенна
----------------------------	-------------

Материал корпуса

Цветовой код	черный
--------------	--------

Технические данные

Вид соединения	N гнездо	Диапазон частот	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz
Коэффициент стоячей волны	< 2,0 номинал, 2,5 макс.	Полное сопротивление	50 Ω
Поляризация	Вертикальный	Результирующая мощность, макс.	150 W
Усиление антенны	3 dBi		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Техническая документация	Radiation Pattern
Пользовательская документация	Hardware Installation Guide
Каталог	Catalogues in PDF-format

IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц - 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Тип	IE-CC-NM-SMAM-6M	Исполнение
Номер для заказа	40501210000	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2:, SMA,
GTIN (EAN)	4050118300758	штекер, Длина: 6 m
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-3M	Исполнение
Номер для заказа	4064675066286	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2:, SMA,
GTIN (EAN)	4064675066286	штекер, Длина: 3 m
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-ANT-MOUNT-POLE-NF	Исполнение
Номер для заказа	4064675066477	Антенное крепление для «IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF», «IE-ANT-CELL-
GTIN (EAN)	4064675066477	SISO-LO-NF»
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-2M	Исполнение
Номер для заказа	4050118300741	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2:, SMA,
GTIN (EAN)	4050118300741	штекер, Длина: 2 m
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-1M	Исполнение
Номер для заказа	4064675066279	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2:, SMA,
GTIN (EAN)	4064675066279	штекер, Длина: 1 m
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-5M	Исполнение
Номер для заказа	4064675066293	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2:, SMA,
GTIN (EAN)	4064675066293	штекер, Длина: 5 m
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-4M	Исполнение
Номер для заказа	4050118300734	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2:, SMA,
GTIN (EAN)	4050118300734	штекер, Длина: 4 m
Кол.	1 Шт.	