

CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az ergonomikus fogantyúval ellátott Mode 3 töltőkábelek a lehető legkiválóbb minőségű töltési kényelmet biztosítják. Minden tekintetben masszív és tartós: a ház kosz- és víztaszító, rázkódás- és ütésálló, és ellenáll a hidegnek és hőnek. Különböző hosszakkal kapható, egyenes és tekerccses formában, 1 vagy 3 fázisú töltéshez.

Általános rendelési adatok

Verzió	AC töltőkábel, Csatlakozótípus - töltési pont: 2. típus, Csatlakozótípus - jármű: 2. típus, Töltőáram, max.: 22 kW, Fázisok száma: 3, Névleges áram: 32 A, Kábelhossz: 7.5 m, Kábel típus: normál
Rendelési szám	2791300000
Típus	CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG
GTIN (EAN)	4064675070771
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 8. 21:49:17 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Átmérő	16,8 mm	Nettó tömeg	4 580 g
--------	---------	-------------	---------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Páratartalom tárolási hőmérsékleten	5 - 95% rel. humidity
Üzemi hőmérséklet	-30 °C...55 °C		

Kábel

Kábel színe	fekete	Kábelhossz	7,5 m
Kábeltípus	normál		

Rendszerkövetelmények

Járműkommunikáció típusa	Control Pilot (CP), Proximity Pilot / Plug Present (PP)
--------------------------	---

Csatlakozó típusa

Csatlakozótípus - töltési pont	2. típus	Csatlakozótípus - jármű	2. típus
Dugasz színe	fekete, sötétszürke		

Anyagjellemzők

Max. relatív páratartalom tárolás közben	95 %	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-30 °C		

Jellemzők

Védelmi osztály	IP54
-----------------	------

Házak

Védelmi osztály	IP54
-----------------	------

Tanúsítványok és szabványok

Jóváhagyások	IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620
--------------	---------------------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ETIM 9.0	EC002897
ECLASS 9.0	27-14-47-05	ECLASS 9.1	27-14-47-05
ECLASS 10.0	27-14-47-05	ECLASS 11.0	27-14-47-05
ECLASS 12.0	27-14-47-05	ECLASS 13.0	27-14-47-05

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a

CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Warranty Weidmüller e-mobility products Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte
User Documentation	Safety notes
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Wallbox AC Home



Megoldások az otthoni töltésre – Az Ön nyomán.

Töltés, indulás!

A HOME Wallbox fali doboz a hatékony töltési technológiát masszív házzal és vonzó kialakítással ötvözi. Az alapvető funkciókra fókuszálva az intelligens vezérléssel kiválóan alkalmas a költségoptimalizált töltésre magánkörnyezetben.

Általános rendelési adatok

Típus	CH-W-H-A11-SPZZR	Verzió
Rendelési szám	6781360000	Wallbox, max. töltőkapacitás 11 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati
GTIN (EAN)	4064675055754	csatlakozás, max. áram 16 A, 2. típusú kimeneti aljzat, Modbus RTU
Qty.	1 Stück	
Típus	CH-W-H-A22-SPZZR	Verzió
Rendelési szám	6781380000	Wallbox, max. töltőkapacitás 22 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati
GTIN (EAN)	4064675055778	csatlakozás, max. áram 32 A, 2. típusú kimeneti aljzat, Modbus RTU
Qty.	1 Stück	
Típus	CH-W-H-A11-S	Verzió
Rendelési szám	6718290000	Wallbox, max. töltőkapacitás 11 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati
GTIN (EAN)	4050118809053	csatlakozás, max. áram 16 A, 2. típusú kimeneti aljzat
Qty.	1 Stück	
Típus	CH-W-H-A22-S	Verzió
Rendelési szám	6724910000	Wallbox, max. töltőkapacitás 22 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati
GTIN (EAN)	4050118849769	csatlakozás, max. áram 32 A, 2. típusú kimeneti aljzat
Qty.	1 Stück	