

## CA-T2T2-10M-22/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az ergonomikus fogantyúval ellátott Mode 3 töltőkábelek a lehető legkiválóbb minőségű töltési kényelmet biztosítják. Minden tekintetben masszív és tartós: a ház kosz- és víztaszító, rázkódás- és ütésálló, és ellenáll a hidegnek és hőnek. Különböző hosszakkal kapható, egyenes és tekerccses formában, 1 vagy 3 fázisú töltéshez.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | AC töltőkábel, Csatlakozótípus - töltési pont: 2. típus, Csatlakozótípus - jármű: 2. típus, Töltőáram, max.: 22 kW, Fázisok száma: 3, Névleges áram: 32 A, Kábelhossz: 10 m, Kábeltípus: normál |
| Rendelési szám | <a href="#">2791310000</a>  |
| Típus          | CA-T2T2-10M-22/3-R-BBG  |
| GTIN (EAN)     | 4064675070788   |
| Qty.           | 1 Stück   |

A létrehozás dátuma 2024. május 8. 14:51:45 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CA-T2T2-10M-22/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|        |         |             |         |
|--------|---------|-------------|---------|
| Átmérő | 16,8 mm | Nettó tömeg | 3 500 g |
|--------|---------|-------------|---------|

## Hőmérsékletek

|                      |                |                                     |                       |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...70 °C | Páratartalom tárolási hőmérsékleten | 5 - 95% rel. humidity |
| Üzemi hőmérséklet    | -30 °C...55 °C |                                     |                       |

## Kábel

|             |        |            |      |
|-------------|--------|------------|------|
| Kábel színe | fekete | Kábelhossz | 10 m |
| Kábeltípus  | normál |            |      |

## Rendszerkövetelmények

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Járműkommunikáció típusa | Control Pilot (CP),<br>Proximity Pilot / Plug<br>Present (PP) |
|--------------------------|---|

## Csatlakozó típusa

|                                |                     |                         |          |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Csatlakozótípus - töltési pont | 2. típus            | Csatlakozótípus - jármű | 2. típus |
| Dugasz színe                   | fekete, sötétszürke |                         |          |

## Anyagjellemzők

|  |        |                            |       |
|--|--------|----------------------------|-------|
| Max. relatív páratartalom tárolás közben | 95 %   | Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet, min.               | -40 °C | Üzemi hőmérséklet, max.    | 55 °C |
| Üzemi hőmérséklet, min.                  | -30 °C |                            |       |

## Jellemzők

|                 |      |
|-----------------|------|
| Védelmi osztály | IP54 |
|-----------------|------|

## Házak

|                 |      |
|-----------------|------|
| Védelmi osztály | IP54 |
|-----------------|------|

## Tanúsítványok és szabványok

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Jóváhagyások | IEC 62196-1, IEC<br>62196-2, EN 50620 |
|--------------|---------------------------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002897    | ETIM 7.0    | EC002897    |
| ETIM 8.0    | EC002897    | ETIM 9.0    | EC002897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-47-05 | ECLASS 9.1  | 27-14-47-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 | ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |

CA-T2T2-10M-22/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Letöltések

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Warranty Weidmüller e-mobility products</a><br><a href="#">Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte</a> |
| User Documentation                          | <a href="#">Safety notes</a>   |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

**CA-T2T2-10M-22/3-R-BBG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## CA-T2T2-10M-22/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Wallbox AC Home



Megoldások az otthoni töltésre – Az Ön nyomán.

Töltés, indulás!

A HOME Wallbox fali doboz a hatékony töltési technológiát masszív házzal és vonzó kialakítással ötvözi. Az alapvető funkciókra fókuszálva az intelligens vezérléssel kiválóan alkalmas a költségoptimalizált töltésre magánkörnyezetben.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | CH-W-H-A11-S               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6718290000</a> | Wallbox, max. töltőkapacitás 11 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati |
| GTIN (EAN)     | 4050118809053              | csatlakozás, max. áram 16 A, 2. típusú kimeneti aljzat             |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | CH-W-H-A11-SPZZR           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6781360000</a> | Wallbox, max. töltőkapacitás 11 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati |
| GTIN (EAN)     | 4064675055754              | csatlakozás, max. áram 16 A, 2. típusú kimeneti aljzat, Modbus RTU |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | CH-W-H-A22-SPZZR           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6781380000</a> | Wallbox, max. töltőkapacitás 22 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati |
| GTIN (EAN)     | 4064675055778              | csatlakozás, max. áram 32 A, 2. típusú kimeneti aljzat, Modbus RTU |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | CH-W-H-A22-S               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6724910000</a> | Wallbox, max. töltőkapacitás 22 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati |
| GTIN (EAN)     | 4050118849769              | csatlakozás, max. áram 32 A, 2. típusú kimeneti aljzat             |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |