

CA-T2T1-7.5M-7.4/1P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az ergonomikus fogantyúval ellátott Mode 3 töltőkábelek a lehető legkiválóbb minőségű töltési kényelmet biztosítják. Minden tekintetben masszív és tartós: a ház kosz- és víztaszító, rázkódás- és ütésálló, és ellenáll a hidegnek és hőnek. Különböző hosszakkal kapható, egyenes és tekerccses formában, 1 vagy 3 fázisú töltéshez.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | AC töltőkábel, Csatlakozótípus - töltési pont: 2. típus, Csatlakozótípus - jármű: 1-es típus, Töltőáram, max.: 7.4 kW, Fázisok száma: 1, Névleges áram: 32 A, Kábelhossz: 7.5 m, Kábel típus: normál |
| Rendelési szám | 2791360000 |
| Típus | CA-T2T1-7.5M-7.4/1P-R-BBG |
| GTIN (EAN) | 4064675070887 |
| Qty. | 1 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. május 8. 17:07:45 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CA-T2T1-7.5M-7.4/1P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|--------|---------|-------------|---------|
| Átmérő | 13,7 mm | Nettó tömeg | 3 060 g |
|--------|---------|-------------|---------|

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...70 °C | Páratartalom tárolási hőmérsékleten | 5 - 95% rel. humidity |
| Üzemi hőmérséklet | -30 °C...55 °C | | |

Kábel

| | | | |
|-------------|--------|------------|-------|
| Kábel színe | fekete | Kábelhossz | 7,5 m |
| Kábeltípus | normál | | |

Rendszerkövetelmények

| | |
|--------------------------|---|
| Járműkommunikáció típusa | Control Pilot (CP), Proximity Pilot / Plug Present (PP) |
|--------------------------|---|

Csatlakozó típusa

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| Csatlakozótípus - töltési pont | 2. típus | Csatlakozótípus - jármű | 1-es típus |
| Dugasz színe | fekete, sötétszürke | | |

Anyagjellemzők

| | | | |
|--|--------|----------------------------|-------|
| Max. relatív páratartalom tárolás közben | 95 % | Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C | Üzemi hőmérséklet, max. | 55 °C |
| Üzemi hőmérséklet, min. | -30 °C | | |

Jellemzők

| | |
|-----------------|------|
| Védelmi osztály | IP54 |
|-----------------|------|

Házak

| | |
|-----------------|------|
| Védelmi osztály | IP54 |
|-----------------|------|

Tanúsítványok és szabványok

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Jóváhagyások | IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620 |
|--------------|---------------------------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002897 | ETIM 7.0 | EC002897 |
| ETIM 8.0 | EC002897 | ETIM 9.0 | EC002897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 | ECLASS 9,1 | 27-14-47-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 | ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |

CA-T2T1-7.5M-7.4/1P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Letöltések

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Warranty Weidmüller e-mobility products Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte |
| User Documentation | Safety notes |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

CA-T2T1-7.5M-7.4/1P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



CA-T2T1-7.5M-7.4/1P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Wallbox AC Home



Megoldások az otthoni töltésre – Az Ön nyomán.

Töltés, indulás!

A HOME Wallbox fali doboz a hatékony töltési technológiát masszív házzal és vonzó kialakítással ötvözi. Az alapvető funkciókra fókuszálva az intelligens vezérléssel kiválóan alkalmas a költségoptimalizált töltésre magánkörnyezetben.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | CH-W-H-A11-SPZZR | Verzió |
| Rendelési szám | 6781360000 | Wallbox, max. töltőkapacitás 11 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati |
| GTIN (EAN) | 4064675055754 | csatlakozás, max. áram 16 A, 2. típusú kimeneti aljzat, Modbus RTU |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | CH-W-H-A22-SPZZR | Verzió |
| Rendelési szám | 6781380000 | Wallbox, max. töltőkapacitás 22 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati |
| GTIN (EAN) | 4064675055778 | csatlakozás, max. áram 32 A, 2. típusú kimeneti aljzat, Modbus RTU |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | CH-W-H-A11-S | Verzió |
| Rendelési szám | 6718290000 | Wallbox, max. töltőkapacitás 11 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati |
| GTIN (EAN) | 4050118809053 | csatlakozás, max. áram 16 A, 2. típusú kimeneti aljzat |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | CH-W-H-A22-S | Verzió |
| Rendelési szám | 6724910000 | Wallbox, max. töltőkapacitás 22 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati |
| GTIN (EAN) | 4050118849769 | csatlakozás, max. áram 32 A, 2. típusú kimeneti aljzat |
| Qty. | 1 Stück | |