

SCT 4.6/520

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller rozsdamentes acél sorozata rozsdamentes acél kábelkötők átfogó választékát kínálja olyan extrém körülményekhez, mint például a magas hőmérséklet vagy súlyos kémiai hatások.

- rozsdamentes acél AISI 316,
- ideális kültéri használatra,
- ellenáll a sugárzásnak és korróziónak,
- nem-mágneseződő,
- fogazat nélkül, így nem károsítja a szigetelést.

Általános rendelési adatok

Verzió	Kábelkötők, 4.6 x 520 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám	2791420000
Típus	SCT 4.6/520
GTIN (EAN)	4064675070948
Qty.	100 Stück

SCT 4.6/520

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	0,26 mm	Mélység (coll)	0,01 inch
Magasság	520 mm	Magasság (coll)	20,472 inch
Szélesség	4,6 mm	Szélesség (coll)	0,181 inch
Nettó tömeg	5,62 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...300 °C	Telepítési hőmérséklet	-40
------------------------------	--------------	------------------------	-----

Szerelőanyagok

Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	150 mm	Kötegelési átmérő, max.	150 mm
Kötegelési átmérő, min.	20 mm	Szakítószilárdság	778 N
Szakítószilárdság	175 lbf	Újra megnyitáshoz	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	300 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9,1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E524836

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

SCT 4.6/520**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**