

SCT 4.6/840

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller rozsdamentes acél sorozata rozsdamentes acél kábelkötők átfogó választékát kínálja olyan extrém körülményekhez, mint például a magas hőmérséklet vagy súlyos kémiai hatások.

- rozsdamentes acél AISI 316,
- ideális kültéri használatra,
- ellenáll a sugárzásnak és korróziónak,
- nem-mágneseződő,
- fogazat nélkül, így nem károsítja a szigetelést.

Általános rendelési adatok

Verzió	Kábelkötők, 4.6 x 840 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám	2791440000
Típus	SCT 4.6/840
GTIN (EAN)	4064675070962
Qty.	100 Stück

SCT 4.6/840

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	0,26 mm	Mélység (coll)	0,01 inch
Magasság	840 mm	Magasság (coll)	33,071 inch
Szélesség	4,6 mm	Szélesség (coll)	0,181 inch
Nettó tömeg	8,3 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...300 °C	Telepítési hőmérséklet	-40
------------------------------	--------------	------------------------	-----

Szerelőanyagok

Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	250 mm	Kötegelési átmérő, max.	250 mm
Kötegelési átmérő, min.	20 mm	Szakítószilárdság	778 N
Szakítószilárdság	175 lbf	Újra megnyitáshoz	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	300 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9,1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E524836

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

SCT 4.6/840**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**