

SCT 7.9/200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller Steel Series ett - omfattande sortiment med stålband för extrema materialkrav, som höga temperaturer eller kraftiga kemiska inverkningar.

- Rostfritt stål AISI 304,
- lätt och säker installation med patenterat låsning,
- patenterade avrundade kanter, därigenom ingen risk för personskador,
- idealisk för användning utomhus
- strålnings- och korrosionstålig,
- Anti-magnetisk
- ingen tandning som skadar isoleringen.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Buntband, 7.9 x 200 mm, Rostfritt stål 1.4404 (316 L), 1112 N
Art.nr.	2791450000
Typ	SCT 7.9/200
GTIN (EAN)	4064675070979
Förp.	100 Stück

SCT 7.9/200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,26 mm	Byggdjup (tum)	0,01 inch
Höjd	200 mm	Bygghöjd (tum)	7,874 inch
Bredd	7,9 mm	Byggbredd (tum)	0,311 inch
Nettovikt	4,693 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...300 °C	Installation temperature	-40
---------------------------------	--------------	--------------------------	-----

Installationsmaterial

Bunt diameter, max.	50 mm	Bunt diameter, min.	20 mm
Draghållfasthet	1 112 N	Draghållfasthet (pund-kraft)	250 lbf
Halogener	Nej	Kabeldiameter max.	50 mm
Kan öppnas igen	Nej	Material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Temperaturområde för användning max.	300 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E524836

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

SCT 7.9/200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

