

SCT 7.9/840

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller rozsdamentes acél sorozata rozsdamentes acél kábelkötők átfogó választékát kínálja olyan extrém körülményekhez, mint például a magas hőmérséklet vagy súlyos kémiai hatások.

- rozsdamentes acél AISI 316,
- ideális kültéri használatra,
- ellenáll a sugárzásnak és korróziónak,
- nem-mágneseződő,
- fogazat nélkül, így nem károsítja a szigetelést.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Kábelkötők, 7.9 x 840 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 1112 N |
| Rendelési szám | 2791490000 |
| Típus | SCT 7.9/840 |
| GTIN (EAN) | 4064675071013 |
| Qty. | 100 Stück |

SCT 7.9/840

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 0,26 mm | Mélység (coll) | 0,01 inch |
| Magasság | 840 mm | Magasság (coll) | 33,071 inch |
| Szélesség | 7,9 mm | Szélesség (coll) | 0,311 inch |
| Nettó tömeg | 14,53 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...300 °C | Telepítési hőmérséklet | -40 |
|------------------------------|--------------|------------------------|-----|

Szerelőanyagok

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|
| Anyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) | Halogén | Nem |
| Kábelátmérő, max. | 250 mm | Kötegelési átmérő, max. | 250 mm |
| Kötegelési átmérő, min. | 20 mm | Szakítószilárdság | 1 112 N |
| Szakítószilárdság | 250 lbf | Újra megnyitáshoz | Nem |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 300 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 9,1 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E524836 |

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|

SCT 7.9/840**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**