

CUTFIX PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Для автоматической обрезки отдельных проводов по длине
- Высокая воспроизводимость благодаря прецизионному сервоприводу пост. тока
- Интерфейс для управления автоматической кабеле-резкой с помощью IBM-совместимых ПК

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Автоматические машины, Автоматическая машина для резки |
| Номер для заказа | 2797190000 |
| Тип | CUTFIX PRO |
| GTIN (EAN) | 4064675213192 |
| Кол. | 1 Шт. |

CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 250 мм | Глубина (дюймов) | 9,842 inch |
| Высота | 250 мм | Высота (в дюймах) | 9,842 inch |
| Ширина | 300 мм | Ширина (в дюймах) | 11,811 inch |
| Масса нетто | 34 000 g | | |

Автоматы для отрезки

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Дисплей | ЖК-дисплей | Клавиатура | Сенсорный дисплей |
| Многожильные / одножильные отдельные провода | макс. 10 мм ² / макс. 2,5 мм ² | Отверстие (макс. диаметр) | Наружный диаметр 8 мм |
| Предварительный выбор длины, макс. | 999 999 мм | Предварительный выбор длины, мин. | 1 мм |
| Предварительный выбор количества, макс. | Код количества регулируемой детали | Привод | электрический |
| Присоединяемая мощность | 0,1 kW | Программное обеспечение | для обмена данными с IBM-совместимыми ПК |
| Электрическое подключение | 100 - 240 V AC / 50/60 Hz | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002778 | ETIM 7.0 | EC002778 |
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ECLASS 9.0 | 17-13-01-01 | ECLASS 9.1 | 17-13-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 17-13-01-03 | ECLASS 11.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 17-13-01-01 | ECLASS 13.0 | 17-13-01-01 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|-------------------------------|---|
| Пользовательская документация | BDAL CUTFIX PRO / FEEDER Manual Cutfix Pro Cutfix Pro Feeder |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Для автоматической обрезки отдельных проводов по длине
- Высокая воспроизводимость благодаря прецизионному сервоприводу пост. тока
- Интерфейс для управления автоматической кабелерезкой с помощью IBM-совместимых ПК

Основные данные для заказа

| Тип | AIMESA V CUTFIX | Исполнение |
|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Номер для заказа | 6054740000 | Аксессуар, Заменяемая деталь |
| GTIN (EAN) | 4032248104512 | |
| Кол. | 1 шт. | |