

CUTFIX PRO FEEDER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pro automatické řezání jednotlivých vodičů na určitou délku
- Vysoká opakovatelnost díky přesnému DC servopohonu
- Rozhraní ke kontrole automatického řezáku přes IBM kompatibilní PC

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Automatické přístroje, Stroj na řezání |
| Objednací číslo | 2797200000 |
| Typ | CUTFIX PRO FEEDER |
| GTIN (EAN) | 4064675213215 |
| Množství | 1 ks |

CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 370 mm | Hloubka (v palcích) | 14,567 inch |
| Výška | 250 mm | Výška (v palcích) | 9,842 inch |
| Šířka | 300 mm | Šířka (v palcích) | 11,811 inch |
| Čistá hmotnost | 13 000 g | | |

Automatické řezání

| | | | |
|------------------------|---|--------------------------------|--|
| Displej | LCD displej | Délka předvýběru, max. | 999 999 mm |
| Délka předvýběru, min. | 1 mm | Elektrické připojení | 100 - 240 V AC / 50/60 Hz |
| Hlavice | elektrické | Jednotlivé pružné/pevné vodiče | max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ² |
| Klávesnice | Dotykový displej | Množství předvýběru, max. | Nastavitelné množství dílů, kód |
| Otvor (max. průměr) | 8 mm vnější průměr | Připojená zátěž | 0,1 kW |
| Software | k vyměňování dat s IBM kompatibilním PC | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002778 | ETIM 7.0 | EC002778 |
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ECLASS 9.0 | 17-13-01-01 | ECLASS 9.1 | 17-13-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 17-13-01-03 | ECLASS 11.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 17-13-01-01 | ECLASS 13.0 | 17-13-01-01 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Osvědčení

Schválení



| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Uživatelská dokumentace | BDAL CUTFIX PRO / FEEDER Manual Cutfix Pro Cutfix Pro Feeder |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

CUTFIX PRO FEEDER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Příslušenství / náhradní díly**

- Pro automatické řezání jednotlivých vodičů na určitou délku
- Vysoká opakovatelnost díky přesnému DC servopohonu
- Rozhraní ke kontrole automatického řezáku přes IBM kompatibilní PC

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | AIMESA V CUTFIX | Verze |
| Objednací číslo | 6054740000 | Příslušenství, Náhradní díl |
| GTIN (EAN) | 4032248104512 | |
| Množství | 1 ks | |