


**SFX-VT 9/24 MM RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Velice flexibilní: SFX**

SFX štítky jsou preferovanou volbou pro značení kabelů, pokud se rozhodnete pro klasické řešení pomocí vázacích pásků. Kabely nejsou vždy vedeny v přímém směru. Materiál SFX značek – vysoce flexibilní polyuretan – s tím počítá. Tyto značky následují každý ohyb kabelu a snadno na nich drží. Výhody pro vás na první pohled:

Odolnost proti povětrnostním vlivům testována podle normy ISO DIN EN ISO 4892-2:2013, tabulka 3, postup A, cyklus 1 při 5000 hodinách

Individuální značení pomocí M-Print® PRO

Easy a rychlý tisk pomocí THM MultiMark

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 7 - , 26 x 15 mm, Červená
Objednací číslo	<a href="#">2799310000</a>
Typ	SFX-VT 9/24 MM RT
GTIN (EAN)	4064675261148
Množství	1 000 ks

## SFX-VT 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	26 mm	Výška (v palcích)	1,024 inch
Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Čistá hmotnost	0,279 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...105 °C
-------------------------	--------------

## Obecné údaje

Barevný	Červená	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyolefin
Rozsah provozní teploty	-55...105 °C	Rozsah provozní teploty, max.	105 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C	Tištěné znaky	bez
Typ tisku	prázdný	Velikost pole na označení	23.5 x 9 mm
Verze	bez obsahu halogenů	Šířka	15 mm

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průchod vázacího pásku	Plochý
Vhodný vázací pásek	Plast	Vnější prům. vodiče	7 -
Vnější prům. vodiče, min.	7 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Bílý papír	<a href="#">Fact Sheet PV Markierer</a> <a href="#">Fact Sheet EN PV Markers</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### SFX-VT 9/24 MM RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



**SFX-VT 9/24 MM RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6448880000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118462944	
Množství	1 ks	