


SFX-VT 9/24 MM BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Mycket flexibla: SFX**

SFX-märkning är det självklara valet för märkning av kablar om du föredrar den klassiska buntbandslösningen.

Kablarna löper inte alltid i en rät line. Det material som används vid VFX-märkning hanterar detta faktum med mycket flexibel polyuretan. Märkningen följer varje kurva i kablarna och låser med lätthet. En snabbtitt på dina fördelar:

Väderbeständighetstestad enligt ISO DIN EN ISO

4892-2:2013, tabell 3, procedur A, cykel 1 vid 5000 tim

Individuellt märkt med M-Print[®] PRO

Easy och snabbmärkning med THM MultiMark

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 - , 26 x 15 mm, blå
Art.nr.	2799320000
Typ	SFX-VT 9/24 MM BL
GTIN (EAN)	4064675261155
Förp.	1 000 Stück

SFX-VT 9/24 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	26 mm	Bygghöjd (tum)	1,024 inch
Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Nettovikt	0,279 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-55...105 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Bredd	15 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Färgkod	blå	Halogener	Nej
Material	Polyolefin	Skrivna tecken	utan
Teckenfältets storlek	23.5 x 9 mm	Temperaturområde för användning	-55...105 °C
Temperaturområde för användning max.	105 °C	Temperaturområde för användning min.	-55 °C
Typ av märkning	neutral	Utförande	halogenfri

Ledar- och kabelmärkning

Genomföring för buntband	Plan	Halogener	Nej
Ledarytterdiameter	7 -	Ledarytterdiameter, min.	7 mm
Lämpligt buntband	Plast		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Informationstext	Fact Sheet PV Markierer Fact Sheet EN PV Markers
Kataloger	Catalogues in PDF-format

SFX-VT 9/24 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



SFX-VT 9/24 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2448880000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118462944	
Förp.	1 Stück	